

**V N 01 016 0001 (1)**  
 $\overline{1)} \quad \overline{2)} \quad \overline{3)} \quad \overline{4)} \quad \overline{5)}$

- |                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Lieferausführung:<br>supplied as:       | V = Einzelkontakt 100 Stück<br>single contact 100 pcs.                                                                                                                         |
|                                            | Z = Bandkontakt mit 100, 200 oder 400 Kontakten<br>contacts on reel 100, 200 or 400 contacts                                                                                   |
|                                            | H = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)<br>Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)           |
|                                            | G = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)<br>Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)           |
|                                            | T = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)<br>Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side) |
|                                            | S = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)<br>Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side) |
| 2) Kontaktart:<br>Type of contact:         | N 01 = Kontaktstift / male contact<br>N 02 = Kontaktbuchse / female contacts                                                                                                   |
| 3) Kontakt Ø:<br>Contact Ø:                | z. B. 016 $\hat{=}$ 1,6 mm<br>e. g. 016 $\hat{=}$ 1,6 mm                                                                                                                       |
| 4) Ausführungsvariante<br>Index of version |                                                                                                                                                                                |
| 5) Oberfläche:<br>Plating:                 | (1) = versilbert / silver plated<br>(2) = vergoldet / gold plated<br>(4) = vergoldet für hohe Anforderung / gold plated for high performance                                   |

**Offene (V-förmige) Crimphülse mit Isolierungshalterung  
(BO-Crimpfung) für Einzel- und Bandkontakte**

**Open (V-shaped) crimp barrel with insulation grip  
(BO-crimp) for single and reeled contacts.**


Einzelkontakt  
Single contact



Bandkontakt  
Contacts on reel



Isolierungshalterung  
Insulation grip



**BO-Crimphülse**

**BO crimp barrel**



Die Isolierung wird O-förmig  
umfassend gehalten, der  
Leiter B-förmig eingeschlossen

*The insulation is hugged in O-form,  
the conductor in B-form*

**BB-Crimphülse**

**BB crimp barrel**



Die Isolierung wird B-förmig  
umfassend gehalten, der Leiter  
wird B-förmig eingeschlossen.

*The insulation and the conductor  
are hugged in B-form.*