




OPTION "B"




SECTION C-C

NOTES:

1. MATERIAL: G.F. POLYESTER
2. HOUSING TO BE USED WITH TERMINAL NOS. 70028, 70058, AND 71851.
3. HOUSING TO BE USED WITH (0.64)X.025 SQUARE OR ROUND PINS.
4. REFER TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-70058.
5. PACKAGE PER PK-70450-100.
6. PARTS CONFORM TO CLASS C OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.

CKT. SIZE	EDP. NO.	ENG. NO.	DIM "A" REF.	DIM "B" MAX. REF.
4	022-55-2042	70450-0050	(2.54) .100	(5.05) .199
6	022-55-2062	70450-0051	(5.08) .200	(7.59) .299
8	022-55-2082	70450-0052	(7.62) .300	(10.13) .399
10	022-55-2102	70450-0053	(10.16) .400	(12.67) .499
12	022-55-2122	70450-0054	(12.70) .500	(15.21) .599
14	022-55-2142	70450-0055	(15.24) .600	(17.75) .699
16	022-55-2162	70450-0056	(17.78) .700	(20.29) .799
18	022-55-2182	70450-0057	(20.32) .800	(22.83) .899
20	022-55-2202	70450-0058	(22.86) .900	(25.37) .999
22	022-55-2222	70450-0059	(25.40) 1.000	(27.91) 1.099
24	022-55-2242	70450-0060	(27.94) 1.100	(30.45) 1.199
26	022-55-2262	70450-0061	(30.48) 1.200	(32.99) 1.299
28	022-55-2282	70450-0062	(33.02) 1.300	(35.53) 1.399
30	022-55-2302	70450-0063	(35.56) 1.400	(38.07) 1.499
32	022-55-2322	70450-0064	(38.10) 1.500	(40.61) 1.599
34	022-55-2342	70450-0065	(40.64) 1.600	(43.15) 1.699
36	022-55-2362	70450-0066	(43.18) 1.700	(45.69) 1.799
38	022-55-2382	70450-0067	(45.72) 1.800	(48.23) 1.899
40	022-55-2402	70450-0068	(48.26) 1.900	(50.77) 1.999
42	022-55-2422	70450-0069	(50.80) 2.000	(53.31) 2.099
44	022-55-2442	70450-0070	(53.34) 2.100	(55.85) 2.199
46	022-55-2462	70450-0071	(55.88) 2.200	(58.39) 2.299
48	022-55-2482	70450-0072	(58.42) 2.300	(60.93) 2.399
50	022-55-2502	70450-0073	(60.96) 2.400	(63.47) 2.499
52	NOT TOOLED	70450-0074	(63.50) 2.500	(66.01) 2.599
54	NOT TOOLED	70450-0075	(66.04) 2.600	(68.55) 2.699



ADD COSMETIC SPEC EC NO: UCP2007-2009 DRAWN: JORGAN 2007/02/23 CHKD: MS BARRA 2007/02/23 APPR: SMILLER 2007/02/27	QUALITY SYMBOLS =0 =0	DESCRIPTION <
---	-------------------------------------	--