DL-801 SERIES RATCHET CRIMPING TOOL



Specification:

- **Item No:**

DL–	⬡	⬡	⬡	⬡	⬭	⬭	SQ. PIN	FOR CRIMPING RG TYPE CABLE
801A		.256" 6.50mm	.213" 5.41mm			.068" 1.72mm		58,59,62,140 BELDEN 8279
801AC	.324" 8.22mm	.255" 6.48mm	.213" 5.41mm		.100" 2.54mm	.068" 1.72mm		58,59,62,6,140 BELDEN 8279
801B	.319" 8.10mm		.213" 5.41mm	.187" 4.75mm				58,6,174,140 FIBER OPTIC
801C	.319" 8.10mm	.256" 6.50mm	.213" 5.41mm			.068" 1.72mm		58,59,62,6 BELDEN 8279
801C2	.360" 9.14mm	.324" 8.22mm	.262" 6.65mm			.068" 1.72mm		CATV "F" Connectors RG59,6
801D	.326" 8.30mm		.138" 3.50mm					6,174
801D2	.429" 10.9mm	.256" 6.50mm	.213" 5.41mm			.068" 1.72mm		8,9,11,58,59,62
801F	.350" 8.90mm	.320" 8.13mm	.255" 6.48mm					CATV F CONN. RG59,6
801F2			.213" 5.41mm	.178" 4.52mm	.151" 3.84mm	.068" 1.72mm	.042" 1.07mm	58,174,FIBER OPTIC,SMA,SMB
801F5		.213" 5.41mm	.178" 4.52mm	.128" 3.25mm	.068" 1.72mm	.042" 1.07mm	.028" 0.71mm	58,174,SMA,SMB
801G		.255" 6.48mm	.213" 5.41mm	.137" 3.50mm	.100" 2.54mm	.068" 1.72mm	.043" 1.10mm	58,59,62,140,174 FIBER OPTIC
801I	.311" 7.90mm	.255" 6.48mm	.213" 5.41mm		.093" 2.36mm	.068" 1.72mm		58,59,6,62,174
801J		.178" 4.52mm	.151" 3.84mm	.128" 3.25mm	.078" 2.00mm	.068" 1.72mm	.042" 1.07mm	174,178,179 FIBER OPTIC
801K	.429" 10.9mm			.128" 3.25mm	.100" 2.54mm	.075" 1.90mm		8,9,11,174,316,BELDEN9913
801L	.385" 9.78mm	.320" 8.13mm	.250" 6.35mm	.211" 5.36mm				NCONN.6,58,59
801M	.255" 6.48mm	.213" 5.41mm	.178" 4.52mm		.068" 1.72mm	.065" 1.65mm		58,59,174
801T		.151" 3.84mm	.128" 3.25mm	.100" 2.54mm	.047" 1.19mm	.039" 1.00mm	.028" 0.71mm	174,SMA,SMB,FIBER OPTIC
801V	.187" 4.75mm	.178" 4.52mm	.151" 3.84mm	.137" 3.50mm	.128" 3.25mm	.068" 1.72mm	.042" 1.07mm	58,174,SMA,SMB
801V1	.324" 8.23mm	.256" 6.50mm	.217" 5.51mm	.178" 4.52mm		.068" 1.72mm	.047" 1.19mm	58,59,6,174
230A		.255" 6.48mm	.213" 5.41mm	.187" 4.75mm		.068" 1.72mm		58,59,62,142,174,223
830B	.324" 8.22mm	.255" 6.48mm				.068" 1.72mm		59,62,6 BELDEN 8281
830D		.213" 5.41mm	.187" 4.75mm	.151" 3.84mm	.128" 3.25mm			58,174,FIBER OPTIC

DL–	AWG			mm^2(DIN)			
301	22–18	16–14	12–10	0.5–1.0	1.5–2.5	4.0–6.0	INSULATED TERMINAL
301H	22–18	16–14	12–10	0.5–1.0	1.5–2.5	4.0–6.0	INSULATED TERMINAL
301E	22–20	18–16	14–12	0.5–0.75	1.0–1.5	2.5–4.0	CORD END PIN TERMINAL
301S	10	8	6	6	10	16	CORD END PIN TERMINAL
230C	20–18	16–14	12–10	0.5–1.0	1.5–2.5	4.0–6.0	INTER–LOCKING CONNECTOR
530B	22–14	12–10	8–6	0.5–2.5	4.0–6.0	10–16	CORD END PIN TERMINAL
530N	18–16	14–12	10–8	1.5–2.5	4.0–6.0	6.0–10	NON–INSULATED TERMINAL
530S	6	4	2	16	25	35	CORD END PIN TERMINAL

*** Length:** 8.7" (220+/-3mm)

- **Material:** 3.0mm Middle Carbon Steel

  Crimper-Made Of Off Wax

* **Hardness:** HRC 42-48

*** Finished:** Black oxide finished.