










LOC J	DIST —	REVISIONS 變更						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			—	SEE SHEET 1	—	—	—	



- 3 一般公差: ± 0.1
 4 コプラナリティ: 0.08mm 以下とする
 5 材料はテーブル参照のこと
 6 仕上げはテーブル参照のこと
 7 バリなき事
 8 その他の詳細は別途打合せのこと

- 3 GENERAL TOLERANCE: ± 0.1
 4 MUST BE MEASURED FLOATING AMOUNT OF TINES
 AND SOLDER PEG ROM DATUM SURFACE IS 0.08mm MAX.
 5 MATERIAL THE TABLE IS REFERENCE
 6 FINISH THE TABLE IS REFERENCE
 7 NO BURRS ALLOWED
 8 IN ADDITION DETAILS ARE
 THE SEPARATE HITTING ADJUSTING

Ni; 1.3um MIN., TIN; 2.0um MIN.	COOPER ALLOY	SOLDER PEG	③
—————	THERMO PLASTIC	HOUSING	②
Ni; 1.3um MIN., Au; 0.1um MIN. (CONTACT POINT) Ni; 1.3um MIN., Au; 0.05um ~0.20um. (TINE)	COPPER ALLOY	CONTACT	①
FINISH $\triangle$ ₆	MATERIAL $\triangle$ ₅	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		 TE Connectivity	
		CHK			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称	
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES 土 土 土 土 土 土		0.4mm PITCH STACKING CONNECTOR	
		108-5901 製品規格 APPLICATION SPEC 取付適用規格 411-78159		H=1.0mm RECEPTACLE, S2 TYPE	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		SIZE	CAGE CODE
				DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
		WEIGHT		A3	00779
CUSTOMER DRAWING				C-1747769	
				SCALE 尺度	SHEET
				15:1	2 OF 2
				REV	1