


© 1976 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中



© 1976 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND OR PATENTS PENDING

一般公差


10 以下	±0.2
10 を越え 30 以下	±0.25
30 を越え 100 以下	±0.3
角度	±3°




(0.8 厚 77 と 組合)



断面 B-B



断面 C-C



断面 A-A

注)

1. 適用ハウジングは型番 171809, 171810, 171848, 154719.
2. 適用製品規格 108-5114, 108-5117.
3. 適用圧着規格 114-5032.

E	ECN: J10660 (P-DWG)	Ym	4-1	1/17/88
D	ECN: J83-6968 (REV. F)	YF	2-3	2/3
D	変更 (REV. C)	S.O	1/17/88	1/17/88
C	変更 (REV. C)	7.8	8	1/17/88
B	変更 (REV. B)	2.0	7	1/17/88
A	変更 (REV. A)	1.0	6	1/17/88
O	作成 (P-DWG)	1.0	3/1/77	3/1/77
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

170266-4	3.08 ~ 5.63	3.8 ~ 5.1 mm	錫めっき	170234-4
170266-2	3.08 ~ 5.63 @	3.8 ~ 5.1 mm	錫めっき	170234-2
170266-1	3.08 ~ 5.63 @	3.8 ~ 5.1 mm	—	170234-1
ばね端子型番	適用電線範囲	被覆外径	仕上	型番
材料 (MATERIAL) t=0.4 黄銅 (ASTM B36 に準拠)	公差 TOLERANCE ± EXCEPT ± AS NOTED	日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
仕上 (FINISH)	DR	名称 (NAME)		
表参照	CHK. M. END NOT 3/1/77	250 シリーズ ポジティブロックリセプタクル		
	DE.	SIZE B	LOC J	番号 (NO.) C-170234
	APP. 1/1/77	尺度 (SCALE) 4-1	REV. E	SHEET 1