
**EASYCELL®****Gel-Verbindungs- und Abzweigmuffen**

mit Verbinder-/Abzweigblock


Universell verwendbar zum Verbinden und Abzweigen aller gängigen Kunststoffkabel N(A)YY, NYM, H05 im Querschnittsbereich von 1.5mm² bis 35mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

**Maße**

EASY 3 V, 4 V, 5 V



EASY 6 V, 7 V

**Eigenschaften**

- Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinder-/Abzweigblock
- Hochwertige, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

- Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen
- Freiluft
- Erdreich

Spannungsebene

- U₀/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Lieferumfang

- Gel-Muffe
- Verbinder-/Abzweigblock mit Inbusschlüssel
- Kabelbinder

Prüfungen

- EN 50393 sowie CENELEC HD 623 (VDE 0278 Teil 623)

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig

Typ	L mm	B mm	H mm	Kunststoffkabel						Art.-Nr.	
				Haupt- kabel	Abzweig- kabel	Haupt- kabel	Abzweig- kabel	Haupt- kabel	Abzweig- kabel		
				Nennquerschnitt pro Ader mm ²							
Verbindungsmuffe											
EASY	3 V	146	55	35	1.5 - 6		1.5 - 6		1.5 - 6		309445
EASY	4 V	180	69	40	6 - 16		6 - 16		6 - 16		309446
EASY	5 V	240	75	44	16 - 25		16 - 25		16 - 25		309447
Abzweigmuffe											
EASY	6 V	220	110	53	6 - 16	2.5 - 16	6 - 16	2.5 - 16	6 - 16	2.5 - 16	309448
EASY	7 V	260	130	65	16 - 35	2.5 - 35	16 - 35	2.5 - 35	16 - 35	2.5 - 35	309449

Zubehör: 310553 EASYCELL® Zugentlastung, verfügbar für Verbindungsmuffen von 6mm² bis 25mm² (EASY 4 V und EASY 5 V)