





## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Mating Cycles | 500 |
| Filter type | C |
| Capacitance | 1000pf ±20% |
| Working Voltage | 100V |
| Current Rating | 7,5Amp |
| Insulation Resistance | >1GΩ |

Minimum Insertion Loss

| FREQUENCY (MHz) | ATTENUATION dB |
|---|---|
| 5 | 1dB |
| 10 | 3dB |
| 50 | 12dB |
| 100 | 20dB |
| 500 | 34dB |
| 1000 | 30dB |




PCB Layout, Component side




| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| 09642247237 | M3 |
| 09642247236 | 4-40UNC 2B |
| Part number | Nut thread |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 31576 | 01/12/03 | AF |
| 31493 | 12-05-03 | PP |
| 31487 | 17-04-03 | PP |
| Mod. | Dat. | Name |

| | Dat. | Name |
|---|---|---|
| Detail. | 17-04-03 | PP |
| Insp. | | |
| Stand. | | |

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

D-Sub, male, angled, 15 Poles, with turned solder pin, metal bracket with nut and hole

Ma?Mstab/ Scale: 1.5:1

TB 0964224723x

Sub.

Blatt/ Page 3/4