









并記

- 1 適用規格
製品規格
取付適用規格
取扱い説明書
△材料及び色
4 コンタクト接着力 400 グラム以下。
コンタクト保持力 2.5 キログラム以上。
(検査荷重は、1.5 キログラム以下)



断面 "A" - "A"
SECT.

断面 "B" - "B"
SECT. (SCALE 4-1)

ランス部拡大図
PICTURE OF LANCE AREA

パネル取付寸法

PANEL CUT OUT DIMENSION

NOTES:

- 1 APPLICABLE SPECIFICATIONS
PRODUCT SPEC. :108-5315
APPLICATION SPEC. :114-5147
2 INSTRUCTION SHEET: IS-507J
A MATERIAL&COLOR :PBT 94V-0, GRAY
4 CONTACT INSERTION FORCE 400 GRAMS MAX.
CONTACT RETENTION FORCE 2.5 KG RAMS MIN.
INSPECTION FORCE 1.5 KG RAMS MAXD

Copyright © 1990 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.										AMP AMP (JAPAN) LTD. Tokyo, Japan									
WIRE RANGE — 1 — mm² (AWG - 1)										INSULATION DIA — 1 — mmφ									
MATERIAL △										FINISH — 1 —									
ECN NO. P400-00115-03 ECN NO. J-12553 ECN NO. J-12553										DATE 20-APR-90									
REVISION RECORD										NAME アンプ ラチス コネクター キヤット ハウジング 12極 AMP LATTICE CONN. CAP HOUSING 12POS									
DR. T. ENOMOTO										GENERAL TOLERANCE ODMIC 10 : ±0.2 10-ODC 30 : ±0.25 30-ODC 100 : ±0.3 ANGLES : 13°									
CHK. I. ENOMOTO										SIZE LOC NUMBER B J C-176760									
DATE 21-APR-90										SCALE 1-1									
REV. A										SHEET 1 OF 1									

CUSTOMER DRAWING