



# AMP SOLISTRAND

Stiftkabelschuhe,  
0,25–25,0 mm<sup>2</sup>

Typ A



Typ B



Typ A

# AMP SOLISTRAND

Wire Pins,  
0,25–25,0 mm<sup>2</sup>

Typ B

| Typ<br>Type | Leiterquerschnittsbereich<br>Wire Size Range |                    | Nenngröße<br>Wire Size<br>(mm <sup>2</sup> ) | DIN-Leiter-<br>querschnittsbereich<br>DIN Wire Size Range<br>(mm <sup>2</sup> ) | Abmessungen/Dimensions<br>(mm) |     |     |      | Bestell-Nummer<br>Part Number | Werkzeug*<br>Tooling* |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|-----------------------|
|             | AWG                                          | (mm <sup>2</sup> ) |                                              |                                                                                 | X                              | W   | T   | L    |                               |                       |
| A           | 22–16                                        | 0,25– 1,60         | 0,35–0,50–0,75–1,00–1,50                     | 0,5– 1,0                                                                        | 6,7                            | 1,8 | 1,8 | 14,2 | 165140-0                      |                       |
| A           | 22–16                                        | 0,25– 1,60         | 0,35–0,50–0,75–1,00–1,50                     | 0,5– 1,0                                                                        | 9,9                            | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 165166-0                      |                       |
| B           | 22–16                                        | 0,25– 1,60         | 0,35–0,50–0,75–1,00–1,50                     | 0,5– 1,0                                                                        | 11,0                           | 2,9 | 0,8 | 16,8 | 131440-0                      |                       |
| A           | 16–14                                        | 1,00– 2,60         | 1,00–1,50–2,50                               | > 1,0– 2,5                                                                      | 6,7                            | 1,8 | 1,8 | 14,2 | 165045-0                      |                       |
| A           | 16–14                                        | 1,00– 2,60         | 1,00–1,50–2,50                               | > 1,0– 2,5                                                                      | 9,9                            | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 165170-0                      |                       |
| B           | 16–14                                        | 1,00– 2,60         | 1,00–1,50–2,50                               | > 1,0– 2,5                                                                      | 11,0                           | 2,9 | 0,8 | 16,8 | 131441-0                      |                       |
| A           | 12–10                                        | 2,70– 6,60         | 4,00–6,00                                    | > 2,5– 6,0                                                                      | 9,9                            | 2,6 | 2,6 | 20,6 | 165048-0                      |                       |
| B           | 12–10                                        | 2,70– 6,60         | 4,00–6,00                                    | > 2,5– 6,0                                                                      | 12,4                           | 4,1 | 1,0 | 20,6 | 131442-0                      |                       |
| A           | 8                                            | 6,70–10,50         | 10,00                                        | > 6,0–10,0                                                                      | 10,7                           | 2,6 | 2,6 | 21,8 | 180599-0                      |                       |
| A           | 6                                            | 10,60–16,70        | 16,00                                        | > 10,0–16,0                                                                     | 18,0                           | 4,3 | 4,3 | 31,4 | 736013-0                      |                       |
| A           | 4                                            | 16,80–26,60        | 25,00                                        | > 16,0–25,0                                                                     | 20,0                           | 5,0 | 5,0 | 35,5 | 736014-0                      |                       |

CERTI-CRIMP 49935-0  
oder/oder 525693-0\*\*  
CERTI-LOK 169400-0  
und Matrize/and Die Set  
169409-0

672 5

Handzange/Hand Tool  
69355-0 oder/oder  
69062-0

\* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

\*\* Alternative aus Großbritannien.

\* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.

\*\* Great Britain Alternative.