




KTSC-6(2) SERIES

DIMENSIONS


KTSC-61



附 表 A	PART NO.	COLOR		TYPE
		Y	黄色 (YELLOW)	
		B	蓝色 (BLUE)	
		R	红色 (RED)	
		I	象牙色 (IVORY)	
		K	黑色 (BLACK)	
		G	绿色 (GREEN)	
		S	橙色 (SALMON)	
	KTSC- 61	Ge	灰色 (GREY)	方 形 (SQUARE)

General Tolerance : $\pm 0.2mm$


KTSC-62



附 表 A	PART NO.	COLOR		TYPE
		Y	黄色 (YELLOW)	
		B	蓝色 (BLUE)	
		R	红色 (RED)	
		I	象牙白 (IVORY)	
		K	黑色 (BLACK)	
		G	绿色 (GREEN)	
		S	橙色 (SALMON)	
	KTSC- 62	Ge	灰色 (GREY)	圆 形 (Circular)


General Tolerance : $\pm 0.2mm$

KTSC-21



General Tolerance : ±0.2mm

KTSC-22



General Tolerance : ±0.2mm

CAP PART NO.

KTSC -

Cap color :
Y =Yellow
B = Blue
R = Red
I = Ivory
K = Black
G = Green
S = Salmon
Ge =Gray

Cap Type :
1 = Square
2 = Round

Prod. Size : <Tactile Switch>
6 = 6X6 mm <Only For DTS-644&648>
2 = 12X12 mm<Only For DTS-24>

▲<Bulk Pack>

SPECIFICATION

△MECHANICAL

Operation Temperature Range : -25℃ to +70℃
Storage Temperature Range : -30℃ to +80℃

MATERIAL

△CAP : Termoplastic ABS

PACKING

Part Number	Number Per Bag	Number Per Tube
KTSC-6	1500	
KTSC-2	500	