## 80-series, Phosphated, 80

As per DIN 3117 Form A, angle 15°, BS 6333, ISO 6787 and ASME B107.8M-1996.
**Finish:** Phosphated. Precision-hardened and anti-corrosion treated.
**Series P:** combination of pipe grip facility, one side serrated, may be used as a pipe wrench. Left-reading, measurement scale in mm.
**IP** = Industrial pack



| | EAN 731415+ | A mm | B mm | C mm | D mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8069 IP | 0007042 | 110 | 13 | 4.0 | 9.0 | 60 |
| 8070 IP | 0007134 | 155 | 20 | 4.9 | 11.3 | 135 |
| 8071 IP | 0007226 | 205 | 27 | 6.0 | 12.9 | 255 |
| 8072 IP | 0007301 | 255 | 30 | 8.6 | 15.5 | 400 |
| 8073 IP | 0007387 | 305 | 34 | 11.9 | 18.0 | 665 |
| 8074 IP | 0007462 | 380 | 44 | 14.0 | 20.0 | 1035 |
| 8075 IP | 0007547 | 455 | 53 | 11.7 | 22.5 | 1665 |