NUMBER C-176287

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



注：

1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   プラグ・ハウジング：176276-□
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES;

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   TAB CONTACT: 175150-□(#20-#16AWG)
   : 175149-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN, P/N
   PLUG HSG: 176276-□
   REC CONTACT: 175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

黒 (BLACK)	9	176287-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	9	176287-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	改 訂J-12865	M.S	[illegible]	11/9'90
A	改 訂J-12193	Y.N	M.S	11/7'89
0	作成J-12119	M.S	Y.F	10/13'89

© 19 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

圧着電線許容範囲 (WIRE RANGE)	—/— mm² (AWG –)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	—/— mmφ
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	—/—
DR.	Y. NARISAWA '90 11/19
DE.	M. Shude 11/9'90
CHK.	Y. Fujita 11/9'90
APP.	J. Durue 11/10'90

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 9極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (3列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 9 Pos (TPL ROW)

一般公差: 10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角度 ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)	
A3	J	C-176287	
尺度 (SCALE) —/—	REV. B	SHEET 1 OF 1	

寸法はミリメートル表示 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST