





**Material:** TPE  
(Thermoplastisches  
Elastomer)  
**Farbe:** schwarz  
**Härtebereich:**  
ca. 65 °Shore A  
**Brennklasse:** UL94-V-0  
**Erfüllt Richtlinie:**  
2002/95/EG ( RoHS)

#### Steckelement mit Steckfuß / Artikel Nr.: SES-xx



**Material:** TPE  
(Thermoplastisches  
Elastomer)  
**Farbe:** schwarz  
**Härtebereich:**  
ca. 65 °Shore A  
**Brennklasse:** UL94-V-0  
**Erfüllt Richtlinie:**  
2002/95/EG ( RoHS)

#### Steckelement mit Bohrung / Artikel Nr.: SEB-xx

#### Bestellinformationen

SES / SEB

16

60

10 oder 20

Artikel

Leiterplattenstärke  
in 1/10 mm

Abstand Maß A  
in 1/10 mm

10 = für Blechstärken von 0,75 - 1,25 mm  
20 = für Blechstärken von 1,50 - 2,50 mm

| Artikel Nr.      | A    | B   | C   | D   | E   | F   | H    | S   |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| SES-16-50-30-10  | 5,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 17,9 | 1,0 |
| SES-16-60-30-10  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 18,9 | 1,0 |
| SES-16-80-30-10  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 20,9 | 1,0 |
| SES-16-100-30-10 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 22,9 | 1,0 |
| SES-16-50-30-20  | 5,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 18,9 | 2,0 |
| SES-16-60-30-20  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 19,9 | 2,0 |
| SES-16-80-30-20  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 21,9 | 2,0 |
| SES-16-100-30-20 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 23,9 | 2,0 |
| SES-16-50-40-10  | 5,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 18,9 | 1,0 |
| SES-16-60-40-10  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 19,9 | 1,0 |
| SES-16-80-40-10  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 21,9 | 1,0 |
| SES-16-100-40-10 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 23,9 | 1,0 |
| SES-16-50-40-20  | 5,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 19,9 | 2,0 |
| SES-16-60-40-20  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 20,9 | 2,0 |
| SES-16-80-40-20  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 22,9 | 2,0 |
| SES-16-100-40-20 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 24,9 | 2,0 |

| Artikel Nr.   | A    | B   | C   | D   | E   | F   | H    |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| SEB-16-60-30  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 15,4 |
| SEB-16-80-30  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 17,4 |
| SEB-16-100-30 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 19,4 |
| SEB-16-60-40  | 6,0  | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 16,4 |
| SEB-16-80-40  | 8,0  | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 18,4 |
| SEB-16-100-40 | 10,0 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 20,4 |