


ELEGANT Tisch-/Wandgehäuse

Technische Daten



Gehäusematerial: schlagfestes Polystyrol

Materialeigenschaften siehe Seite 32-33.

Farbe: Oberteil - hellgrau - ähnlich RAL 7035
 Unterteil - achatgrau - ähnlich RAL 7038
 Frontplatten - achatgrau - ähnlich RAL 7038
 Blenden - achatgrau - ähnlich RAL 7038

Oberfläche: Deckelfläche Struktur, Seiten glatt

Technische Merkmale für EG 12..., EG 15..., EG 20...:

Verschraubung: von unten mit 4 Schrauben, alternativ Deckelbefestigung von oben (DOB) gebohrt mit M 3.

Platinenmontage: Befestigung mit selbstformenden Schrauben auf Montagenocken die im Unter- und Oberteil vorhanden sind. Weiterhin sind Einschubnuten für senkrecht stehende Platinen vorhanden. Bei der Grundfläche 112 x 200 ist die Nockenordnung speziell auf die Europakarte 100 x 160 mm auch mit Steckverbinder, ausgelegt.

Wandmontage: Standard von innen durch 2 Schlüssellöcher; hierfür sind Abdeckkappen im Zubehör vorhanden. Modell EG-AK (siehe Seite 417).

Alle Lüftungsversionen sind werkzeugmäßig eingespritzt.

Sonderausführungen: IP = Dichtung; FKL = Frontplatte Kunststoff mit Lüftung, FAE = Frontplatte Aluminium eloxiert. Die aufgesteckten Blenden lassen sich auch bei verschraubtem Gehäuse abnehmen.

Zubehör gegen Mehrpreis: Wandlaschen (EG-WL), 1 Satz = 4 Stck., Schraubenabdeckung (EG-SA) 1 Satz = 4 Stck., Abdeckkappen für innere Wandbefestigungspunkte (EG-AK) 1 Satz = 2 Stck.


EG...F: Oberteil mit 1 mm tiefer Folientastaturfläche.

EG...FL: Oberteil mit 1 mm tiefer Folientastaturfläche, Unterteil mit Lüftung.

NEU

ELEGANT

Modell EG 15...



Bestell-Bezeichnung


Modell	Best.-Nr.	Außenmaße in mm		
		L	B	H
EG 1530 *	32153000	150	82	30
EG 1530 L*	32153010	150	82	30
EG 1530 B	32153030	150	82	30
EG 1530 L-BL	32153020	150	82	30
EG 1530 F	32153062	150	82	31
EG 1530 FL	32153067	150	82	31
EG 1545 *	32154500	150	82	45
EG 1545 L*	32154510	150	82	45
EG 1545 B	32154530	150	82	45
EG 1545 L-BL	32154520	150	82	45
EG 1545 FK	32154540	150	82	45
EG 1545 BFK	32154550	150	82	45
EG 1545 F	32154563	150	82	46
EG 1545 FL	32154567	150	82	46
EG 1560 *	32126002	150	82	60
EG 1560 L*	32156010	150	82	60
EG 1560 B	32156030	150	82	60
EG 1560 L-BL	32156020	150	82	60
EG 1560 FK	32156040	150	82	60
EG 1560 BFK	32156050	150	82	60
EG 1560 F	32156062	150	82	61
EG 1560 FL	32156067	150	82	61

Weitere Maße siehe Zeichnung Seite 419.

„Generell **ohne** Gewindebuchsen.“

* Aufgrund der möglichen Typenvielfalt werden nur die mit * gekennzeichneten Typen als Lagertypen geführt. Alle anderen Typen werden bei Bestellung gefertigt.

Modell EG 20...



Bestell-Bezeichnung

Modell	Best.-Nr.	Außenmaße in mm		
		L	B	H
EG 2030 *	32203000	200	112	30
EG 2030 L*	32203010	200	112	30
EG 2030 B	32203030	200	112	30
EG 2030 L-BL	32203020	200	112	30
EG 2030 F	32203062	200	112	31
EG 2030 FL	32203067	200	112	31
EG 2050 *	32205000	200	112	50
EG 2050 L*	32205010	200	112	50
EG 2050 B	32205030	200	112	50
EG 2050 L-BL	32205020	200	112	50
EG 2050 FK	32205040	200	112	50
EG 2050 BFK	32205050	200	112	50
EG 2050 F	32205062	200	112	51
EG 2050 FL	32205067	200	112	51
EG 2070 *	32207000	200	112	70
EG 2070 L*	32207010	200	112	70
EG 2070 B	32207030	200	112	70
EG 2070 L-BL	32207020	200	112	70
EG 2070 FK	32207040	200	112	70
EG 2070 BFK	32207050	200	112	70
EG 2070 F	32207063	200	112	71
EG 2070 FL	32207067	200	112	71

Weitere Maße siehe Zeichnung Seite 419.

„Generell **ohne** Gewindebuchsen.“

* Aufgrund der möglichen Typenvielfalt werden nur die mit * gekennzeichneten Typen als Lagertypen geführt. Alle anderen Typen werden bei Bestellung gefertigt.

