

A-123  
亜鉛合金製

# ワンタッチラッチハンドル

## LATCH TYPE FLUSH HANDLES

閉扉=ワンタッチロック



A-123-2-R

キーNo.TAK60  
KeyキーNo.0200  
Key

PAT.PEND.

## 特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
- 扉は閉めるだけのワンタッチロック
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-123-TAK60)
- Can be locked easily by closing the door.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo are the right-hand use)

仕様

- 製品質量: 255g
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 鍵番号: TAK60-0200
- 適用板厚: 0.8~2.3mm
- 付属品: キー2本・ビスセット

用途 納期







- 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品(TAK60はお問い合わせください)

Specifications

- Mass: 255g
- Material: Zinc alloy (ZDC) · Polyamide (PA66)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Applicable plate thickness: 0.8~2.3mm
- Accessories: Two keys and screws

Specific use

- Distribution boards and control boards

ラッチセンターからの掛け代は  
4mm以内でお願いします。Margin to latch center is  
4 mm or less.使用例  
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 3D	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
A-123-2-L-TAK60	●	3D	04085	¥1,500	10個~	¥1,440
A-123-2-L	●		02692	¥1,500	10個~	¥1,440
A-123-2-R-TAK60	●	2D	04086	¥1,500	10個~	¥1,440
A-123-2-R	●	2D	01680	¥1,500	10個~	¥1,440

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドル

フリーザー

密閉  
平 面  
スイング

ギア式

FLUSH HANDLES  
平 面  
ハンドル  
ポップ  
ハンドル  
リフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

TAKIGEN  
総合 24

317