




ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

Dessins Techniques



Zoom



Zoom

		S mm	$\varnothing$ d1 mm	$\varnothing$ d2 mm	t mm	L mm	$\Delta\Delta$ g
S.8H		8	13,1	22,8	6,5	36	48
S.9H		9	13,8	22,8	6,5	36	48
S.10H		10	15,3	22,8	7,8	36	48
S.11H		11	16,5	22,8	9,0	36	51
S.12H		12	17,8	22,8	9,5	36	52
S.13H		13	18,9	22,8	10,4	36	55
S.14H		14	20,2	22,8	10,5	36	57
S.15H		15	21,4	22,8	12,0	36	60
S.16H		16	22,6	21,6	12,0	36	57
S.17H		17	24,1	23,1	13,0	36	61
S.18H		18	25,5	23,4	13,0	36	68
S.19H		19	26,6	24,6	14,0	36	69
S.20H		20	27,4	25,4	14,0	36	71
S.21H		21	29,1	25,1	16,0	38	93
S.22H		22	30,4	26,4	16,5	38	101
S.23H		23	31,6	27,6	16,5	38	122
S.24H		24	32,7	28,7	16,5	38	130
S.25H		25	34,1	27,7	16,5	38	139
S.26H		26	35,4	29	16,5	38	149
S.27H		27	36,6	29,2	19,0	44	164

S.28H	28	37,9	30,5	20,0	44	175
S.29H	29	38,7	31,3	20,0	44	179
S.30H	30	40,4	33	20,0	44	201
S.31H	31	41,6	34,2	20,0	44	205
S.32H	32	42,6	35,1	20,0	44	215
S.34H	34	44,9	37,5	20,0	44	240
S.8	8	13,1	22,8	6,5	36	48
S.9	9	13,8	22,8	6,5	36	48
S.10	10	15,3	22,8	7,8	36	48
S.11	11	16,5	22,8	9,0	36	51
S.12	12	17,8	22,8	9,5	36	52
S.13	13	18,9	22,8	10,4	36	55
S.14	14	20,2	22,8	10,5	36	57
S.15	15	21,4	22,8	12,0	36	60
S.16	16	22,6	21,6	12,0	36	57
S.17	17	24,1	23,1	13,0	36	61
S.18	18	25,4	23,4	13,0	36	68
S.19	19	26,6	24,6	14,0	36	69
S.20	20	27,4	25,4	14,0	36	71
S.21	21	29,1	25,1	16,0	38	93
S.22	22	30,4	26,4	16,5	38	101
S.23	23	31,6	27,6	16,5	38	122
S.24	24	32,7	28,7	16,5	38	130
S.25	25	34,1	27,7	16,5	38	128
S.26	26	35,4	29	16,5	38	138
S.27	27	36,6	29,2	19,0	44	142
S.28	28	37,9	30,5	20,0	44	163
S.29	29	38,7	31,3	20,0	44	167
S.30	30	40,4	33	20,0	44	185
S.31	31	41,6	34,2	20,0	44	189
S.32	32	42,5	35,1	20,0	44	198
S.34	34	44,9	37,5	20,0	44	223