NORVO F WALTHER ELECTRICS. 723 - 2664

Plugs and sockets for extra-low voltages up to 50 V — 3 pole

IEC/EN 60 309

Amp	Volt	Hz	IP Ident. colour + h	Part No.	EAN No 4015603...
			IP44		
16	24~	50/60	-	10 150	003938
	42~	50/60	12	10 151	003945
	42~	100/200	4	10 152	003952
	42~	300	2	10 153	003969
	42~	400	3	10 154	003976
	42~	>400/500	11	10 155	003983
32	24~	50/60	-	11 150	005994
	42~	50/60	12	11 151	006007
	42~	100/200	4	11 152	006014
	42~	300	2	11 153	006021
	42~	400	3	11 154	006038
	42~	>400/500	11	11 155	006045

wall socket outlets, external fixing means, 1 top cable entry





Ampère	b	c	d	e	f	l	n	Pg
16 A	54,5	5,2	81	70	72	28	119	21
32 A	54,5	5,2	81	70	72	26	119	21

Amp	Volt	Hz	IP Ident. colour + h	Part No.	EAN No 4015603...
			IP44		
16	24~	50/60	-	10 140	003877
	42~	50/60	12	10 141	003884
	42~	100/200	4	10 142	003891
	42~	300	2	10 143	003907
	42~	400	3	10 144	003914
	42~	>400/500	11	10 145	003921
32	24~	50/60	-	11 140	005932
	42~	50/60	12	11 141	005949
	42~	100/200	4	11 142	005956
	42~	300	2	11 143	005963
	42~	400	3	11 144	005970
	42~	>400/500	11	11 145	005987

wall socket outlets, external fixing means, cable entries: top. 1 x Pg 21, bottom: 2 x Pg 16





Ampère	b	c	d	e	f	l	n
16 A	80	6,2	93	90	93	60	125
32 A	80	6,2	93	90	93	60	125

Amp	Volt	Hz	IP Ident. colour + h	Part No.	EAN No 4015603...
			IP44		
16	24~	50/60	-	10 290	004447
	42~	50/60	12	10 291	004454
	42~	100/200	4	10 292	004461
	42~	300	2	10 293	004478
	42~	400	3	10 294	004485
	42~	>400/500	11	10 295	004492
32	24~	50/60	-	11 290	006519
	42~	50/60	12	11 291	006526
	42~	100/200	4	11 292	006533
	42~	300	2	11 293	006540
	42~	400	3	11 294	006557
	42~	>400/500	11	11 295	006564

plugs, flexible cable entry





Ampère	d	e	f	m	n	Øp
16 A	135	59	55	99	22,5	8/21
32 A	135	59	55	99	22,5	8/21

Amp	Volt	Hz	IP Ident. colour + h	Part No.	EAN No 4015603...
			IP44		
16	24~	50/60	-	10 250	[illegible]
	42~	50/60	12	10 251	[illegible]
	42~	100/200	4	10 252	004270
	42~	300	2	10 253	004287
	42~	400	3	10 254	004294
	42~	>400/500	11	10 255	004300
32	24~	50/60	-	11 250	006311
	42~	50/60	12	11 251	006328
	42~	100/200	4	11 252	006335
	42~	300	2	11 253	006342
	42~	400	3	11 254	006359
	42~	>400/500	11	11 255	006366

plugs, gland entry Pg 16





Ampère	d	e	f	m	n	Pg
16 A	128	59	55	99	22,5	16
32 A	128	59	55	99	22,5	16

[redacted] Other frequencies and voltages up to 50 V on request

14/04/00 12:44 WALTHER ELECTRICS LTD → 01132794449 NO.127 P02