




Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach DIN 45 321 · 130-9 IEC-22

Locking plugs · Connecteurs circulaires verrouillables par vis




KGV...

Einbaukupplung für Rückseitenmontage,
von vorne verschraubbar

Technische Daten:

1. **Anwendungsklasse:** GPE nach DIN 40 040
(-40 °C/+85 °C/≤75% rF)
2. **Werkstoffe:**
 Kontaktträger: PA 6.6
 Kontakt: CuZn, 3 µm versilbert und flashvergoldet
 12polige Ausführung unternickelt und
 0,8 µm vergoldet
 Gehäuse: Zinkdruckguss
 unterkupfert und vernickelt
 Ringmutter: CuZn, vernickelt
3. **Mechanische Daten:**
 Steckkraft/Kontakt: < 5 N
 Ziehkraft/Kontakt: > 1,2 N
 (gemessen mit einem Stahlstift, poliert, Nennmaß Ø 1,5 mm)
 12polige Ausführung:
 Steckkraft/Kontakt: < 5 N
 Ziehkraft/Kontakt: > 0,9 N
 (gemessen mit einem Stahlstift, poliert, Nennmaß Ø 1,0 mm)
 Anschlussart: Lötanschlüsse
4. **Elektrische Daten:**
 Durchgangswiderstand: ≤ 5 m Ω

Weitere Angaben in der Tabelle



DIN 41524



KGV 30

DIN 41524



KGV 40

DIN 45322



KGV 50



KGV 50/6

DIN 45322



KGV 60



KGV 70

DIN 45329



KGV 71



KGV 80

DIN 45326



KGV 81



KGV 120

