









SCALE 6:1

NOTES :

1. CES EMBASES SONT PREVUES POUR ETRE ACCOUPLEES AVEC LES FICHES "HEI402" DOUBLE RANGEES.
(These headers are designed to be mated with "HEI402" connectors double row)
2. LES REFERENCES SUIVIES D'UN * SONT LES VERSIONS NORMALISEES SELON LA
NORME CEI 603-8
(The parts numbers followed by * are covered by the international standard IEC 603-8)
3. REVETEMENT DES CONTACTS: ETAIN PUR SUR NICKEL
(Contacts plating: lead free tin over nickel)
4. MATIERE PLASTIQUE: THERMO-PLASTIQUE HAUTE TEMPERATURE, UL-94V0, COULEUR BLEUE
(Plastic material: High temperature thermoplastic, UL-94V0, Blue color)
MATIERE DES CONTACTS: BRONZE PHOSPHOREUX
(Contacts material: phosphor bronze)
5. MARQUAGE DU TYPE D'EMBASE (HEI402) A L'ENCRE NOIRE
(header type marking (HEI402) with black ink)
6. MARQUAGE DE LA DATE A L'ENCRE NOIRE :
(date code marking with black ink) :



DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV. NB DE DECIMALES) 0 PLC/DEC: ±. 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.13 3 PLC/DEC: ±0.013 4 PLC/DEC: ±0.0001 ANGLES: ±5°		DWN/DESSINE 22NOV2000 C. COMBEDOUZON CHR/VERIFIE 22NOV2000 T. CORRIOLU APVD/APPROUVE 22NOV2000 Y. PETRONIN		 TE Connectivity							
				PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15053		NAME TITRE HEADERS HE14, DOUBLE ROW, STRAIGHT							
MATERIAL/MATIERE		FINISH/FINITION		WEIGHT MASSE APPROX. -		SIZE FORMAT A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO UN PLAT C-281739		RESTRICTED TO RESERVE A -	
TABLE		-		CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIFORMET POUR REFERENCE		SCALE ECHELLE 5:1		SHEET FEUILLE 1 OF 1		REV G1	