



A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

A-151R-F・A-1151R-11・12・A-2151R-11・12 ラッチ式ハンドル


ラッチ式平面ハンドル LATCH TYPE FLUSH HANDLES



A-151R-F-1-1-TAK60





キーNo.TAK60
Key



PAT.PEND.

A-151R-F
逆ラッチ仕様
Contrary latch

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



A-151R-F
亜鉛合金製

特徴 Feature

- セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備しました。
- ワンタッチで開閉できます。
- 防塵・防滴構造
- Includes new, easy-to-operate, reversible TAK60 key and dustproof shutter as standard equipment for improved security.
- Single-touch opening and closing.
- Dustproof and moistureproof structure.

仕様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)

●表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)

●鍵 番 号: TAK60

●付 属 品: キー2本・取付け板

用途 ●特装車・建機・鉄道車両・バス

納期 ●標準在庫品

備考 ●オプションストライカーは378ページをご参照ください。

●逆ラッチ仕様も製作します。

●Tローターおよび建機用ローター組込み可能です。

Speci- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
fications ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)

●Key No.: TAK60

●Accessories: Two keys, installation plate, screws

Specific- ●Specially equipped vehicles,
use construction machinery, trains, buses

Remarks ●Optional striker from page 378.

●Specification with reversed latch can also be made.

●T-cylinder and construction machinery cylinder mountable.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-151R-F-1-1-TAK60	●	2D	83	105	73	102	90	93	660	04080	¥3,300	14個～ ¥3,170
A-151R-F-2-1-TAK60	●	2D	73	95	63	92	80	83	410	04081	¥3,100	14個～ ¥2,980

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。