

大型スライドヒンジ

SLIDE HINGES


B-863
鉄製

特 徴 Feature

- 開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- When the door is opened it sticks out forward, so that main unit will not be damaged.
- The door can be opened to 180°.
- The left type or right type.
(drawing and photo show the right type)

- 仕 様 ●材 質:
ブラケット/熱間圧延鋼板 (SPHC)
アーム/一般構造用圧延鋼材 (SS400)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用 途 ●特装車・振動機器・バス
- 納 期 ●標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ●B-863-2は中止品となりました。

- Speci- ●Material:
fications Bracket: Hot rolled steel plate (SPHC)
Arm: Rolled steels for general structure (SS400)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific- ●Specially equipped vehicles, oscillation
use devices and buses
- Remarks ●Products B-863-2 is no longer
manufactured.




B-863-1-R




B-863-3-R

〔B-863-1〕




〔B-863-3〕




商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-863-1-L	●	2D/3D	575	11468	¥1,800	10個～ ¥1,728
B-863-1-R	●	2D/3D	575	11469	¥1,800	10個～ ¥1,728
B-863-3-L	●	2D	550	11685	¥2,800	6個～ ¥2,688
B-863-3-R	●	2D	550	11686	¥2,800	6個～ ¥2,688

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

作動例 Example of operation



使用例 Example of application



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジSPECIAL HINGES
特殊
蝶番
トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)