



XONIC
PRECISION SCREWDRIVERS
PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
TOURNEVIS DE PRÉCISION
DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- 1 Ergonomically designed handle with hollow rotating cap for ease of use & precise control
Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
Manche de conception ergonomique avec virole creuse pour la facilité d'utilisation et la précision de positionnement
Mango de diseño ergonómico con extremo giratorio hueco para facilitar el uso y para el control de precisión
- 2 Premium quality chrome vanadium steel blade for exceptional strength & durability
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Lame en acier au chrome-vanadium de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Cuchilla de acero al cromo vanadio de alta calidad para una resistencia y durabilidad excepcionales
- 3 Precision machined tip for an exact screw fit & damage free screwdriving
Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
Pointe à usinage de précision pour un logement exact dans la tête de vis et un vissage sans dommages
Punta mecanizada de precisión para el ajuste exacto del tornillo y sin causar daños al atornillar
- 4 Black anti-peel tips eliminates the risk of damage from flaking chrome
Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
Les pointes noires anti-écaillage éliminent le risque de dommages dus à l'écaillage du chrome
El acabado elimina el riesgo de descascarillarse el cromo
- 5 Tip type colour coding for easy identification
Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung
Codage couleur du type de pointe pour une identification aisée
Código de colores para el tipo de punta para una fácil identificación



XONICTM

XONIC SCREWDRIVERS



Screwdriver - Slotted parallel

Item Number						
T4880X 08	0.8mm 1/32"	60mm 2 3/8"	0.20mm 0.008"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 12	1.2mm 3/64"	60mm 2 3/8"	0.20mm 0.008"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 15	1.5mm 1/16"	60mm 2 3/8"	0.25mm 0.010"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 18	1.8mm 5/64"	60mm 2 3/8"	0.30mm 0.012"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 256	2.5mm 3/32"	60mm 2 3/8"	0.40mm 0.016"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 257	2.5mm 3/32"	75mm 3"	0.40mm 0.016"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 310	3.0mm 1/8"	100mm 4"	0.50mm 0.020"	97mm 3 3/16"	20	
T4880X 315	3.0mm 1/8"	150mm 6"	0.50mm 0.020"	97mm 3 3/16"	10	
T4880X 410	4.0mm 5/32"	100mm 4"	0.80mm 0.031"	97mm 3 3/16"	30	
T4880X 415	4.0mm 5/32"	150mm 6"	0.80mm 0.031"	97mm 3 3/16"	10	



Screwdriver - PH

Item Number						
T4882X 000	PH000	2.5mm 3/32"	60mm 2 3/8"	97mm 3 3/16"	30	
T4882X 00	PH00	2.5mm 3/32"	60mm 2 3/8"	97mm 3 3/16"	10	
T4882X 0	PH0	3.0mm 1/8"	60mm 2 3/8"	97mm 3 3/16"	10	
T4882X 1	PH1	4.5mm 11/64"	80mm 3 1/8"	97mm 3 3/16"	30	



Screwdriver - TX

Item Number						
T4877X 04	T 04	2.5mm 3/32"	50mm 2"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 05	T 05	2.5mm 3/32"	50mm 2"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 06	T 06	3.5mm 9/64"	50mm 2"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 07	T 07	3.5mm 9/64"	50mm 2"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 08	T 08	3.5mm 9/64"	60mm 2 3/8"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 09	T 09	4.0mm 5/32"	60mm 2 3/8"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 10	T 10	4.0mm 5/32"	80mm 3 1/8"	97mm 3 3/16"	30	
T4877X 15	T 15	4.0mm 5/32"	80mm 3 1/8"	97mm 3 3/16"	30	

CONTENTS: 1 x slotted, sizes: 2.5 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 4 x 100 & 4 x 150mm. 1 x PH, sizes: 0 x 60 & 1 x 80mm.



Screwdriver set -
7 Piece SL/PH

Item Number	
T4883X	1

CONTENTS: 1 x slotted, sizes: 2.5 x 75, 3.0 x 100 & 4.0 x 100mm. 1 x PH, sizes: 00 x 60 & 0 x 60mm.



Screwdriver set -
5 Piece SL/PH

Item Number	
T4880X/5	1

CONTENTS: 1 x slotted, sizes: 1.8 x 60, 3.0 x 100 & 4.0 x 150mm. 1 x PH, size: 0 x 60mm.



Screwdriver set -
4 Piece SL/PH

Item Number	
T4884X	1



CONTENTS: 1 x hexagon, sizes: 0.7 x 50, 0.9 x 50, 1.3 x 50, 1.5 x 50, 2.0 x 50, 2.5 x 60 & 3.0 x 60mm.



Screwdriver Set -
7 Piece Hexagon

Item Number	
T4874X	1

CONTENTS: 1 x TX, sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 15 & 20.



Screwdriver set -
7 Piece Torx

Item Number	
T4877PX	1

PRECISION SCREWDRIVER
SETS

CONTENTS: 1 x screwdriver, slotted, sizes: 1.0 x 15, 1.6 x 20, 2.0 x 22 & 2.4 x 25mm.



Screwdriver set -
4 Piece slotted

Item Number	
T4852P	6

- Blades manufactured from special alloy steel for strength & durability
- Precision machined tips for an exact screw fit

CONTENTS: 1 x screwdriver, slotted, sizes: 1.0 x 15, 1.6 x 20, 2.0 x 22 & 2.4 x 25mm.1 x PH, sizes: 00 x 25 & 0 x 25mm.



Screwdriver Set -
6 Piece SL/PH

Item Number	
T4854P	6

- Ergonomically designed handle with hollow rotating cap for ease of use & precise control
- Interchangeable double ended blades manufactured from premium quality chrome vanadium/molybdenum steel for strength & durability
- Precision machined tips for an exact screw fit

CONTENTS: Screwdriver handle. 1 x double ended blades, sizes: slotted 1.5mm x PH000, slotted 2.0mm x PH00, slotted 3.0 x PH0, slotted 4.0mm x PH1, 1 x TX; sizes 5, 6, 7 & 8.



Screwdriver set -
7 Piece SL/PH/TX

Item Number	
T4896	6

XONIC ESD
DISSIPATIVE PRECISION SCREWDRIVERS
ABLEITFÄHIGE PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
TOURNEVIS DISSIPATIFS DE PRÉCISION
DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN DISIPANTES



- 1 Ergonomically designed handle with hollow rotating cap for ease of use & precise control**
Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe garantiert optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
Manche de conception ergonomique avec virole creuse pour la facilité d'utilisation et la précision de positionnement
Mango de diseño ergonómico con extremo giratorio hueco para facilitar el uso y para el control de precisión
- 2 Premium quality alloy steel blade for exceptional strength & durability**
Hochqualitativer Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Lame en acier au chrome-vanadium de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Cuchilla de aleación de acero de alta calidad para una resistencia y durabilidad excepcionales
- 3 Precision machined tip for an exact screw fit & damage free screwdriving**
Paßgenaue Spitzen für beschädigungsfreies Eindrehen
Pointe à usinage de précision pour un logement exact dans la tête de vis et un vissage sans dommages
Punta mecanizada de precisión para el ajuste exacto del tornillo y sin causar daños al atornillar
- 4 Black anti-peel tips eliminates the risk of damage from flaking chrome**
Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
Les pointes noires anti-écaillage éliminent le risque de dommages dus à l'écaillage du chrome
El acabado antidescamado elimina el riesgo de descamación del cromo
- 5 Fully ESD compliant for safe use on sensitive electronic components**
Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
Entièrement conformes ESD pour une utilisation en toute sécurité sur les composants électroniques sensibles
Cumple por completo la normativa eléctrica para ESD, para uso seguro con componentes electrónicos sensibles

