

08.02.2012

## Signalleuchten mit integrierter LED - 7,0 mm, Blende rund vorstehend

**1.69.511.105/1600**



### Allgemein

Blendenform	rund vorstehend
Blendenfarbe	transparent blau
Bunddurchmesser	8,5 mm

### Einbaumaße

Bauhöhe	5 mm
Einbautiefe	27,5 mm
Einbauöffnung	7,0 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	LED blau


### Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Sperrspannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom IF	max. 20 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke	300

### Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
-----------------------	------

Einbaubohrung



08.02.2012

