


密閉用埋込みハンドル EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS





FA-815N-3-A

キーNo.T0230
Key



パネル穴明け寸法(1/2)
Panel drilling dimensions



特 徵 Feature

PAT.PEND.

- パイプは扉内側に取付けられるので、外観がすっきりしてパンボディーのイメージが一新します。
 - パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16)から選べます。
 - トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
 - 庫内に安全押棒(FC-705・FC-706)を取付ければ、閉じ込められても脱出可能です。
 - 扉内側のパイプガイドとしてFA-1820-GやFA-815-Gを使うことによりスッキリします。
 - 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
 - インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
 - 左右兼用型

 - The pipes are installed in the inner part of the doors, making the vehicle's body neat and creating a distinctive image.
 - Selection of pipe in three different diameters (Φ27.2, Φ21.7 and Φ16) is available.
 - The trigger method is adapted so that an easy handling and higher security can be achieved.
 - If the safety push rod (FC-705・FC-706) is installed in the storage of container, it helps a person working inside to get out of the storage in case locked up by mistake.
 - Using FA-1820-G or FA-815-G as the pipe guides in the inner part of the doors makes the appearance neat.
 - The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
 - Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
 - For both left-hand and right-hand use.

仕様


- 材質:ハンドル／亜鉛合金(ZDC)
ボディー／アルミニウム合金(ADC)
カバー／AAS樹脂
裏カバー／AAS樹脂
- 表面仕上:ハンドル／クロムめっき(MZCr)
ボディー／ジルコニウム処理
- 標準色:ホワイトクリスタル
- 付属品:キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)詳細は168・169ページをご参照ください。

用	●特装車・コンテナードライバン等の薄扉用
納	●標準品・・・納期お問合せください
備	●ハンドルとパイプは組立てません。 パイプは別売です。

※ジョイントA, B, CはFA-815N-1, FA-815N-2と同じです。
※Joints A, B and C of this product are identical with those
for FA-815N-1 and FA-815N-2.



取付け方法
Installation method



FA-1820-G/パイプガイド使用
Using FA-1820-G pipe guide

備考

- 安全押棒(FC-706)は別売です。詳細は1383ページをご参照ください。
- 本体のみ(フック・キーパーなし)も販売致します。
- 鍵番号指定等のキープランも設定できます。
- パイプガイド(FA-1820-G・FA-815-G)は別売です。(170ページ)
- FA-815(旧タイプ)とは、ジョイント取付け方向が180°異なります。メンテナンス交換の際はジョイントの交換も必要です。
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1377ページ)を塗布してください。
- 扉がロックしたことを必ず確認してください。

**Specifi-
cations**

- Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)
Body: Aluminum alloy (ADC)
Cover: AAS resin
Rear cover: AAS resin
- Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Body: Zirconium
- Standard color: White crystal
- Accessories: Two keys, Hook and keeper. See page 168・169 for detail.

**Specific-
use**

Specially equipped vehicles, containers, dry vans using a thin door.

Remarks • The handles and the pipes are not assembled.

- The pipes are optional.
- The safety push rod (FC-706) is optional. See page 1383 for detail.
- The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request.
- The key number assignment for a specific purpose can be set.
- The pipe guide (FA-1820-G, FA-815-G) is optional. (See page 170)

- The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1377) to the sliding parts.
- Check that the door is locked properly.

ステンレスパイプガイド(別売)
Stainless steel pipe guide (Optional)



FA-1820-G-1(Φ27.2用大)
(For Φ27.2, large)

FA-1820-G-2(Φ27.2用小)
(For Φ27.2, small)

FA-1820-G-3(Φ21.7用)
(For Φ21.7)
(170ページ)
page

アルミニウムパイプガイド(別売)
Aluminum pipe guide (Optional)



FA-815-G


(170ページ)
page

使用例
Example of application



脱出装置(FC-706)が
取付け可能です。
(一部加工)
The escape device
(FC-706) can be
installed. (FC-706 to
be partially machined)

使用例
Example of
application



商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit			
							コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-815N-3-A	2D/3D RoHS CAD	3D RoHS CAD	A	FA-1815-S-1	Φ27.2 t=2.8~3.0	2,980	60787	¥14,500	4個~	¥14,000	907654	¥13,000	4個~	¥12,500
FA-815N-3-B	2D RoHS CAD		B	FA-1815-S-2	Φ21.7 t=2.8~3.0	2,840	60788	¥14,500	4個~	¥14,000	907655	¥13,000	4個~	¥12,500
FA-815N-3-C	2D RoHS CAD		C	FA-1815-S-3	Φ16丸棒round rod	2,840	60789	¥14,500	4個~	¥14,000	907656	¥13,000	4個~	¥12,500

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締りSPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー^{密閉}
平面スイング
平面ハンドル
ポップハンドル
リフトハンドル
アジャストハンドル
ラッチ式
スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ