




TOPJOB®

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemmen 4 (6) mm² Serie 2004

0,5 - 4 (6) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 32 A (41 A) Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in 11 - 13 mm / 0.47 in ③	AWG 20 - 10 600 V, 30 A ④ 600 V, 30 A ⑤	0,5 - 4 (6) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 32 A (41 A) Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in 11 - 13 mm / 0.47 in ③	AWG 20 - 10 600 V, 30 A ④ 600 V, 30 A ⑤	0,5 - 4 (6) mm ² ① 800 V/8 kV/3 ② I _N 32 A (41 A) Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 in 11 - 13 mm / 0.47 in ③	AWG 20 - 10 600 V, 30 A ④ 600 V, 30 A ⑤
--	---	--	---	--	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme		4-Leiter-Durchgangsklemme	
grau ⑤ 2004-1201 ⑤	50	grau ⑤ 2004-1301 ⑤	50	grau ⑤ 2004-1401 ⑤	50
blau ⑤ 2004-1204 ④ ⑤	50	blau ⑤ 2004-1304 ④ ⑤	50	blau ⑤ 2004-1404 ④ ⑤	50
orange ⑤ 2004-1202 ⑤	50	orange ⑤ 2004-1302 ⑤	50	orange ⑤ 2004-1402 ⑤	50
rot ⑤ 2004-1203 ⑤	50	rot ⑤ 2004-1303 ⑤	50	rot ⑤ 2004-1403 ⑤	50
schwarz ⑤ 2004-1205 ⑤	50	schwarz ⑤ 2004-1305 ⑤	50	schwarz ⑤ 2004-1405 ⑤	50
gelb ⑤ 2004-1206 ⑤	50	gelb ⑤ 2004-1306 ⑤	50	gelb ⑤ 2004-1406 ⑤	50
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		4-Leiter-Schutzleiterklemme	
grün-gelb ⑤ 2004-1207 ⑤	50	grün-gelb ⑤ 2004-1307 ⑤	50	grün-gelb ⑤ 2004-1407 ⑤	50
Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform		Weitere Klemmen gleicher Bauform	
Dioden 2004-1211/1000-401 Seite 120		Dioden 2004-1311/1000-401 Seite 120		Dioden 2004-1411/1000-401 Seite 120	
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch	
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick	
orange 2004-1292 100 (4x25)		orange 2004-1392 100 (4x25)		orange 2004-1492 100 (4x25)	
grau 2004-1291 100 (4x25)		grau 2004-1391 100 (4x25)		grau 2004-1491 100 (4x25)	
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick	
orange 2004-1294 100 (4x25)		orange 2004-1394 100 (4x25)		orange 2004-1494 100 (4x25)	
grau 2004-1293 100 (4x25)		grau 2004-1393 100 (4x25)		grau 2004-1493 100 (4x25)	
Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick		Trennwand Ex e/Ex i, orange, 3 mm dick	
90 mm 209-190 50 (2x25)		120 mm 209-191 50 (2x25)		120 mm 209-191 50 (2x25)	
120 mm 209-191 50 (2x25)					
Zubehör, Serie 2004					
passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen (siehe Kapitel 13)					
Isolierungsstopp,		Isolierungsstopp,		Dreieckbrücker, isoliert	
5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm ² lichtgrau 2004-171 200 (8x25)		5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm ² dunkelgrau 2004-172 200 (8x25)		I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-2 3-4 5-6 2004-406/020-000 100 (4x25)	
Kammbrücker, isoliert,		Kammbrücker, isoliert,		Sternbrücker, isoliert,	
I _N 32 A, lichtgrau		I _N 32 A, lichtgrau		I _N = I _N Klemme, lichtgrau 1-3-5 2004-405/011-000 100 (4x25)	
2-fach 2004-402 200 (8x25)		1-3 2004-433 200 (8x25)		Reduzierbrücker, isoliert,	
3-fach 2004-403 200 (8x25)		1-4 2004-434 200 (8x25)		I _N 32 A	
4-fach 2004-404 100 (4x25)		1-5 2004-435 100 (4x25)		lichtgrau 2006-499 50 (2x25)	
5-fach 2004-405 100 (4x25)		1-6 2004-436 100 (4x25)		Warnabdeckung,	
6-fach 2004-406 100 (4x25)		1-7 2004-437 100 (4x25)		mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen	
7-fach 2004-407 100 (4x25)		1-8 2004-438 100 (4x25)		gelb 2004-115 100 (4x25)	
8-fach 2004-408 100 (4x25)		1-9 2004-439 100 (4x25)			
9-fach 2004-409 100 (4x25)		1-10 2004-440 100 (4x25)			
10-fach 2004-410 100 (4x25)					