





Material: TPE
(Thermoplastisches
Elastomer)
Farbe: schwarz
Härtebereich:
ca. 65 °Shore A
Brennklasse: UL94-V-0
Erfüllt Richtlinie:
2002/95/EG (RoHS)

Steckelement mit Steckfuß / Artikel Nr.: SES-xx



Material: TPE
(Thermoplastisches
Elastomer)
Farbe: schwarz
Härtebereich:
ca. 65 °Shore A
Brennklasse: UL94-V-0
Erfüllt Richtlinie:
2002/95/EG (RoHS)

Steckelement mit Bohrung / Artikel Nr.: SEB-xx

Bestellinformationen

SES / SEB

16

60

10 oder 20

Artikel

Leiterplattenstärke
in 1/10 mm

Abstand Maß A
in 1/10 mm

10 = für Blechstärken von 0,75 - 1,25 mm
20 = für Blechstärken von 1,50 - 2,50 mm

Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F	H	S
SES-16-50-30-10	5,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	17,9	1,0
SES-16-60-30-10	6,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	18,9	1,0
SES-16-80-30-10	8,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	20,9	1,0
SES-16-100-30-10	10,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	22,9	1,0
SES-16-50-30-20	5,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	18,9	2,0
SES-16-60-30-20	6,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	19,9	2,0
SES-16-80-30-20	8,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	21,9	2,0
SES-16-100-30-20	10,0	8,0	1,4	5,0	3,0	2,5	23,9	2,0
SES-16-50-40-10	5,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	18,9	1,0
SES-16-60-40-10	6,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	19,9	1,0
SES-16-80-40-10	8,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	21,9	1,0
SES-16-100-40-10	10,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	23,9	1,0
SES-16-50-40-20	5,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	19,9	2,0
SES-16-60-40-20	6,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	20,9	2,0
SES-16-80-40-20	8,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	22,9	2,0
SES-16-100-40-20	10,0	8,0	1,4	5,0	4,0	2,5	24,9	2,0

Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F	H
SEB-16-60-30	6,0	8,0	1,4	2,0	3,0	5,0	15,4
SEB-16-80-30	8,0	8,0	1,4	2,0	3,0	5,0	17,4
SEB-16-100-30	10,0	8,0	1,4	2,0	3,0	5,0	19,4
SEB-16-60-40	6,0	8,0	1,4	2,0	4,0	5,0	16,4
SEB-16-80-40	8,0	8,0	1,4	2,0	4,0	5,0	18,4
SEB-16-100-40	10,0	8,0	1,4	2,0	4,0	5,0	20,4