Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*



Wire	Cu tin plated
Gauge stranded	AWG 30 / 7 strands AWG 38
Voltage rating	150 V
Capacitance	83,2 pF/m (single end)
	47,6 pF/m (differential)
Impedance	67 Ω (single end)
	110 Ω (differential)
Conductor resistance	348 mΩ/m
Signal delay	5,31 ns/m
Insulation material	PVC
Temperature rating	-30°C to +105°C

	Dat.	Name
Detail.	31/05/07	PK
Insp.		
Stand.		

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

Flat cable
Length per reel : 30,48 m
68 poles, UL 2678

Maßstab/ *Scale* 6:1

Mod.	Dat.	Name
34361	31/05/07	PK

HARTING EURL
F-95972 Paris

TB 60 90 068 6008

Sub.

Blatt/ *Page* 1/1