





A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 ^{-0.1} 19.4 ^{-0.1} 19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1}



Aufschrift
marking

1808. μ
6121/250 ~ T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18086302	Index a
			PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH	Radial RADI		Original Din A4 Masstab SCALE 1:1	0 10 20 30mm			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2					0-6	± 0.2	± 0.2						
				>6-15	± 0.4	±							
				>15-30	± 0.4	±							
				>30-70	±	±							
				>70-120	±	±							
				>120-200	±	±							
							CAD: NX V6.0		GERAETESCHALTER appliance switch				
a	64492	20.10.09	MUT				gez./DRAWN BY 05.10.06 MUT gepr./CHECKED BY						
	48542	09.11.06	MUT				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		 MARQUARDT				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1808.6302](#)