Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*



Wire	Cu silver plated
Gauge solid wire	AWG 30 / 1 (diameter : 0,25 mm)
Voltage rating	150 V
Inductance	0,39 µH/m (single end)
	0,56 µH/m (differential)
Capacitance	48,2 pF/m (single end)
	32,8 pF/m (differential)
Impedance	90 Ω (single end)
	130 Ω (differential)
Signal delay	4,10 ns/m
Insulation material	FEP
Temperature rating	-55°C to +150°C

				Dat.	Name
			Detail.	30/05/07	PK
			Insp.		
			Stand.		
34362	30/05/07	PK			
Mod.	Dat.	Name			

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

Flat cable
Length per reel : 30,48 m
68 poles, UL 20726

Maßstab/ *Scale* 6:1

TB 60 90 068 6007

Sub.

Blatt/ *Page* 1/1