





Order Code:

① A-MCSP-80XXX : color Grey

④② Order lengths in meter:
0.3,0.5,1,2,3,5,7,10,15,20,30

A-MCSP-80XXX/X

④② Order lengths in meter:
0.3,0.5,1,2,3,5,7,10,15,20,30

Order color:(R)Red,(Y)Yellow
(G)Green,(B)Blue

⑥② TOLERANCE

Length(meter)	Max-M	Min-M
0.3	+0.03	-0.025
0.5	+0.03	-0.025
1	+0.04	-0.035
2	+0.06	-0.06
3	+0.09	-0.09
5	+0.15	-0.15
7	+0.21	-0.21
10	+0.3	-0.3
15	+0.45	-0.45
20	+0.6	-0.6
30	+0.9	-0.9



PIN ASSIGNMENT



Electrical
100% short,open,miswire test

	NO	PART NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT
⑦	4	AL-Foil	Double-sided conductive aluminum foil	2	PCS
⑦	3	mold	PVC,65P	AR	G
	2	plug	8P8C plating gold 3U" with metal shield	2	PCS
⑦⑤	1	cable	CAT5E F/UTP (26AWG*1P)*4+D+A+PVC, OD:5.2±0.2mm	AR	M

RoHS compliant

Unit:: mm

Scale	FREE
TOLERANCE	
X.	±X
X.X	±X
X.XX	±X
DIM	TOL
ANGLE	±X°
Angle	TOL

Id.	Modification	Date	Name
⑦	Change the plant	12.04.2022	Luca
⑥	Clarify the tolerance	23.08.2018	Segal
⑤	Add "CAT5E"	20.10.2017	Stephon
④	Add length for 20M and 30M	20.09.2017	Fred
③	remove mark on the mould	29.06.2016	Joanna
②	Add length for 300mm	18.05.2015	Joanna

	Date	Name
Drawn	26.06.2015	Joanna
Approved	12.04.2022	Luca

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
A-MCSP-80XXX/X

Drawing-No.
ASS 7425 CA

rev07

Replace

Sheet

CAB0507