

单位: 毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST





REV. 10/83

4

10

1

1



断面 A-A
(SECT)

進 二

1. 通用製品規格：108-5302
2. 通用コンタクト型番
タア・コンタクト：175150-□□(20・16AWG)
175149-□□(26・22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
アラグ・ハワジング：176270-□
リセ・コンタクト：175152-□□(20・16AWG)
175151-□□(26・22AWG)
4. 取扱説明書：15-503J

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.:108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:175150-□□20-16AWG
 ,175149-□□26-22AWG
3. MATING CONN.P/N
 PLUG:H56:176270-□
 REC CONTACT:175152-□□20-16AWG
 175151-□□26-22AWG
4. INSTRUCTION SHEET : 15-503J

[illegible]

絶縁電線用被覆 (WIRE RANDED) ———— ins ² CMG ————		絶縁外套 (INSULATION DIA.) ———— ———— mmφ	
材料 (MATERIAL) 6/6 + 1 5 7 (UL 94V-0) 6/6 NYLON (UL 94V-0)		仕上 (FINISH) ———— ————	
DR. M. Slide 1/20 88 OK. Y. Quarta 1/40 100		DE. M. Slide 1/20 89 Y. Quarta 1/40 100	
名称 (NAME) AMP エンバーサル・パワー・コネクタ 1極 3.96mm ピッチ キヤット・ハウジング (1列タイプ) AMP-UNIVERSAL POWER CONN. 3.96 mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos SGL ROW			
一般公差 100μT ±0.2 100mm 全長 ±0.25 30mm 全長 ±0.3 30mm 全長 ±0.3			
SIZE LOC A3 J		番号 (No.) C-176281	
尺座 (GALED) ————		REV. A	
SHEET 1 OF 1			

黒 (BLACK)	1	176281-9
青 (BLUE)	A	A -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	W	W -2
自然色 (NATURAL)	1	176281-1
ハーフジラフ色調 (CHOISING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

(CUSTOMER DRAWING) ☒ ☐