




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C5	REVISED PER ECR-17-001755	07FEB2017	IZ	RR
	C6	REVISED PER ECR-17-009651	19JUL2017	RS	DC



7 PBT GF, UL94-V0 & GWEPT 750 NO-FLAME, NATURAL

6 PBT GF

- 5 PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056

MATING PARTS:
-TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
-PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
-PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS

3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

2 DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \phi 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \phi .2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049-1

1 WIRE RANGE, DGB I ($7 \times \phi .2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \phi .2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049-1

1 KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE GEMÜHLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

20	47.5	52.4	3-829869-0	2-2312431-0
19	45.0	49.9	3-829869-9	2312431-9
18	42.5	47.4	3-829869-8	2312431-8
17	40.0	44.9	3-829869-7	-
16	37.5	42.4	3-829869-6	2312431-6
15	35.0	39.9	3-829869-5	-
14	32.5	37.4	3-829869-4	2312431-4
13	30.0	34.9	3-829869-3	2312431-3
12	27.5	32.4	3-829869-2	2312431-2
11	25.0	29.9	3-829869-1	2312431-1
10	22.5	27.4	3-829868-0	1-2312430-0
9	20.0	24.9	3-829868-9	2312430-9
8	17.5	22.4	3-829868-8	2312430-8
7	15.0	19.9	3-829868-7	2312430-7
6	12.5	17.4	3-829868-6	2312430-6
5	10.0	14.9	3-829868-5	2312430-5
4	7.5	12.4	3-829868-4	2312430-4
3	5.0	9.9	3-829868-3	2312430-3
POS.	DIM A	DIM B	TE P/N 6	TE P/N 7

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						DWN ATZMANN 26.06.92	TE Connectivity			
						CHK BORMUTH 26.06.92	AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I			
						APVD -	NAME			
							PRODUCT SPEC			
							APPLICATION SPEC			
							114-18049-1			
							WEIGHT			
							0			
							CUSTOMER DRAWING			
							SCALE			
							10:1			
							SHEET			
							1 OF 1			
							REV			
							C6			