

Part Number (Details)

Y-ConFlange - 10 - *

Series

Design Number

No Mark = Blue B = Black

Part Number	Colour
Y-ConFlange-10	Blue
Y-ConFlange-10-B	Black

Description:

Universal **mounting flange** with an integrated 2C seal (also in the screw area) to ensure IP6* protection when mounted with Y-ConCover-10-* and Y-ConCover-40-*

Universeller **Gehäuseflansch** mit integrierter 2K-Dichtung (auch im Schraubbereich). Damit sind für Y-ConCover-10-* und Y-ConCover-40-* im montierten Zustand die Schutzarten IP6* gewährleistet

Material:


Flange Body PBT, UL94V-0
Flanschgehäuse

Flange Seal TPE, UL94 HB
Flanschdichtung

Specifications:

Operating Temp.: -40°C ~ +120°C
Betriebstemp.

Outline Dimensions




Accessories

Y-ConAS-25

Description:

Flange-head screws M3 Thread
Schrauben (M3-Gewinde)

Material: Steel



Accessories

Part No.: Y-ConAS-24

Part No.: Y-ConAS-24-LT ¹⁾

Description:

IP67/68 protective cover for Y-ConFlange-10-*

¹⁾ LT = Low temperature version with HNBR seal

IP67-Schutzabdeckung für Y-ConFlange-10-*

Material:

Body PE
Gehäuse

Colour Transparent white
Farbe

Seal FKM (Viton®) or HNBR
Dichtung

Specifications:

Operating Temp.: Std. - 20°C ~ +85°C
Betriebstemp. LT - 40°C ~ +85°C



Accessories

Part No.: Y-ConFlange-Punch-1

Description:


Manual punch to stamp out the Y-ConFlange-** panel cut with matrix for 4 screw holes. For V2A plate metal up to 2.0mm (Rockwell 56-58)

Manueller Blechlocher für das Ausstanzen des Ausschnittes für Y-ConFlange-** mit Raster für 4 Schraubenbohrungen. Für V2A Metallblech bis 2,0 mm (Rockwell 56-58)

Material:

Colour Black-
Farbe

Panel Cut Dim. (incl. in Rittal Library)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yamaichi Electronics:](#)

[Y-ConAS-24](#)