

# Lautsprecher und Zubehör

## Lautsprecher und Zubehör

GERMANY  
**VISATON®**

### WB 13 100 V/8 OHM (weiß)

[Bestellen](#)

Art. No. 50311


**2-Wege-Kompaktbox** mit stabilem Kunststoffgehäuse (weiß), bestückt mit einem 13-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich. Sowohl 100-V-Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100-V-Übertragers sowie der Betriebsart 8 Ohm mittels Drehschalter. Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagerecht oder senkrecht), zusätzlich ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk).

#### Anwendungsmöglichkeiten:


- Konferenzräume
- Multimedia
- Außenbeschallung

#### Eigenschaften:

- UV-beständig
- 100-V-Übertrager
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Kunststoff: ABS (UL 94: HB)



[Bauzeichnung](#)





[Amplitudenfrequenzgang](#)


#### Technische Daten:

Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	80 W
Trafoanpassung	25; 15; 7,5; 4; 2 W / 8 Ohm
Schalldruckpegel	91 dB (1 W/1 m) @ 6108 Hz
Empfindlichkeit	90 dB (1 W/1 m)
Übertragungsbereich (-10 dB)	95–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel	102 dB (25 W/1 m)
Gewicht netto	2,4 kg
Schutzklasse	IP 54
Farbe	weiß / white


**IP 54**




Abstrahlcharakteristik



Abstrahlcharakteristik 2000 Hz



Abstrahlcharakteristik 5000 Hz



Abstrahlcharakteristik 10000 Hz