

RAFIX 22 QR - Drucktaster beleuchtbar, flache Blende, Bund rund, Frontring Metall, tastend
1.30.240.021/1000



Approbationen

ENEC	IEC 61058
CURUS	UL 508, C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transparent weiß
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	ø 29,8 mm
Bauhöhe	9,4 mm
Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel	56,4 mm
Einbauöffnung	ø 22,3 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtung	ja

Mechanische Kennwerte

Betätigungsweg	4 mm
Betätigungskraft max.	ca. 5 N pro Schaltelement
Anschlagfestigkeit min.	100 N

Sonstige Angaben

Lebensdauer (Schaltzyklen)	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

