







(公差非累積)
2.5±0.1
(ピッチ)



NOTES:

1. そり長さは25.4に対して0.2MAX.
2. 材料
ウエハー: 66ナイロン, UL94V-0
ピン: 0.635 黄銅
ニッケル下地: 2µm MIN.
金メッキ: 0.35µm MIN.

△ 全極数が偶数の場合のみ適用



49.5	47.5	22-12-1202	5046-20AG	20
47	45	-1192	-19AG	19
44.5	42.5	-1182	-18AG	18
42	40	-1172	-17AG	17
39.5	37.5	-1162	-16AG	16
37	35	-1152	-15AG	15
34.5	32.5	-1142	-14AG	14
32	30	-1132	-13AG	13
29.5	27.5	-1122	-12AG	12
27	25	-1112	-11AG	11
24.5	22.5	-1102	-10AG	10
22	20	-1092	-09AG	9
19.5	17.5	-1082	-08AG	8
17	15	-1072	-07AG	7
14.5	12.5	-1062	-06AG	6
12	10	-1052	-05AG	5
9.5	7.5	-1042	-04AG	4
7	5	-1032	-03AG	3
4.5	2.5	22-12-1022	5046-02AG	2
(B)	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上	30未満	±0.25
10未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

材料	図中参照
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
Y.MIZUNO	M.FUKUSHIMA
APP'D BY	尺
M.ENOMOTO	度
5-1	SCALE

材料	図中参照
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
Y.MIZUNO	M.FUKUSHIMA
APP'D BY	尺
M.ENOMOTO	度
5-1	SCALE

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	22-12-1**2
ENG. NO.	SD-5046-NAG
REV	F
TITLE 名称 KK2.5 RIGHT ANGLE WAFER ASS'Y	