

LED Bi-Pin T 1, rot, 3 V**1.90.691.026/0000****Elektrische Kennwerte LED**

Max. zulässiger Strom, IF	10 mA
LED typ. Wellenlänge	635
Durchlass-Spannung typ. UF bei IF	2
Lichtstärke	26-52

Sonstige Angaben

Sockel	Bi-Pin T 1
Farbe	rot
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	+60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lebensdauer	100.000 h