

# リーフヒンジ

## LEAF HINGES


**FB-1880**

ステンレス製

**FB-880-2B**

鉄製

## 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FB-1880)
- カール部は溶接してあります。
- 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
- 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
- 中型・大型扉に最適
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FB-1880)
- The curled sections are welded.
- Resin collar built inside, so that it rotates very smoothly.
- Left and right can be rearranged easily with a U nut or cotter pin. Also prevents pin from falling out.
- Suitable for medium and large size doors of the vehicles.


FB-1880-1

FB-1880-2A




FB-880-2B

[FB-1880-1] ウィング車用  
For vehicle with wing door



[FB-1880-2A] バン用  
For van



## 仕様

[FB-1880] ●材質: 本体／ステンレス鋼板(SUS304)  
受座／ステンレス鋼鋳物(SUS304)

●表面仕上: 電解研磨

●付属品: ステンレスUナット

[FB-880-2B] ●材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)

●表面仕上: 粉体塗装(グレー)

●付属品: 割りピン

●軸径: φ12

用途: ●特装車・コンテナー・バン・ウィング車

納期: ●標準在庫品

備考: ●FB-1880-3は中止品になりました。

## Specifications

[FB-1880] ●Material:

Main unit: Stainless steel seating (SUS304)  
Base: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Electrolytic polishing

●Accessories: Stainless steel U nut

[FB-880-2B] ●Material: Hot rolled steel plate (SPHC)

●Finish: Powder coating (Gray)


●Accessories: Cotter pin

●Axle diameter: φ12

Specific use: ●Specially equipped vehicles, containers, vans, vehicle with wing doors

Remarks: ●Products FB-1880-3 is no longer manufactured.

[FB-1880-2B] バン用  
[FB-880-2B] For van



商品番号 Product No.	RoHS 10项 2D/3D	CAD	材質 Material	t	φd	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity 単価 Price
FB-1880-1	2D/3D		SUS			1,300	61116	¥7,400	5個～ ¥7,100
FB-1880-2A	2D/3D		SUS			1,220	61120	¥7,500	5個～ ¥7,125
FB-1880-2B	2D/3D		SPHC	11	10.6	1,150	61135	¥7,500	5個～ ¥7,125
FB-880-2B	2D		SPHC	7	9	1,200	61545	¥1,750	10個～ ¥1,680

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し  
蝶番段付  
蝶番クリーン  
ヒンジ特装車  
蝶番フリーザー  
ヒンジ特殊  
蝶番トルク  
ヒンジ

ステー

周辺機器  
(B)

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES