



S-17
亜鉛合金製

コントロール キースイッチ ダブルピン

CONTROL KEYSWITCHES BITS CYLINDER

U.L.登録品.: No.: E245410

特 徴 Feature

- パネル穴明けはS-8と同寸法です。
- Panel drilling dimensions are same as S-8.
- 仕 様 ● 材 質: 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
(本体、ステンレスカバー付)
キー/黄銅板(C2801P)
- 表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理
(MZZn-C)
キー/ニッケルめっき(MBNI)
- 同一鍵番号・鍵違いがあります。
- 付 属 品: キー2本
- 用 途 ● 各種電源スイッチ
- 納 期 ● 標準在庫品
- スイッチ部 ● 定 格: AC125V・3A (抵抗負荷)
DC30V・3A (抵抗負荷)
- 特 性 ● 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
- 接触抵抗: 20mΩ以下(初期値)
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC)
- 耐 電 圧: (50/60Hz、1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐 久 性: 機械的3万回以上
電気的1.5万回以上
- 接点材料: 銀めっき
- 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結なきこと)
- 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露なきこと)
- 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm
- 耐 衝 撃: 30G以上
- U.L.認定品は1回路のみとなります。
- 微小負荷タイプはお問合せください。
- 鍵違いも製作致します。お問合せください。

備 考

Speci- fications

- Material:
Main body and lock: Zinc alloy (ZDC)
(Main body with stainless steel cover)
Key: Brass plate (C2801P)
- Finish:
Main body: Zinc plating chromate
treatment (MZZn-C)
Key: Nickel plating (MBNI)
- Keyed alike and key differences are
available.
- Accessories: Two keys
- Various power switches
- Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
Min. applicable load: DC5V 100mA
(resistance load)
- Contact resistance: 20mΩ or less
- Insulation resistance:
100MΩ or more (500VDC)
- Withstand voltage:
(50/60 Hz, one minute)
Between non-continuous terminals:
AC1000V
Between each terminal and non-
charged metal: AC1500V
- Durability:
Mechanical: 30,000 time or more
Electrical: 15,000 time or more
- Contact material: Silver plating
- Ambient temperature:
-20℃ to +70℃ (non-freezing)
- Operating humidity range:
85%RH or less (non-condensing)
- Vibration resistance: 10 to 55Hz
multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 30G or more
- U.L. approved items are one-circuit
only.




Specific use Switch characte- ristic



S-17-90-B-1



キーNo.K710
Key



接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜きできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	U.L. 認定品 U.L. approved	鍵回転角度 Key turning angle	B 位置 B position	C 位置 C position
S-17-90-B-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	90° B位置 B position C位置 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-17-90-BC-1 (1 回路 2 接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	90° B位置 B position C位置 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-17-90-B-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	90° B位置 B position C位置 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-17-90-BC-2 (2 回路 2 接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	90° B位置 B position C位置 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

商品番号 Product No.	RoHS 10	 CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
S-17-90-B-1同番 Keyed alike		2D	60	40148	¥2,100	10個～ ¥2,016
S-17-90-B-2同番 Keyed alike		2D	60	40207	¥2,150	5個～ ¥2,064
S-17-90-BC-1同番 Keyed alike		2D	60	40150	¥2,100	10個～ ¥2,016
S-17-90-BC-2同番 Keyed alike		2D	60	40209	¥2,150	5個～ ¥2,064

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

コントロール
キースイッチ

ソレノイド付
キースイッチ

オペレーター
キースイッチ

止め金付
キースイッチ

マイクロ
スイッチ

CONTROL KEYSWITCHES