2132DO

- Hold-out in open position
- Load rating up to 35/50kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

10,000 80,000

- Dispositivo de sujeción en posición abierta
- Capacidad de carga hasta 35/50kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)

- Trattenimento in posizione di apertura
- Portata fino a 35/50kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)



† Hole not available for 2132-0025DO
Agujero no disponible para la guía 2132-0025DO
Foro non disponibile per 2132-0025DO





2132DO	mm											kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0.45	50	35
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0.52	50	35
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0.64	50	35
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0.71	50	35
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0.78	48	35
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0.88	45	34
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*	0.98	42	33
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1.05	40	32
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1.16	37	31
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1.27	35	30

Notes:

- *Fixing recommendation: M4/4mm wood screw/6mm Euro screw. Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm*
- *For brackets refer to page 50 . Not 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Horizontal mounting not recommended*
- *For more information go to page 186 of the catalogue*

Notas:

- *Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 4mm. Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Para escuadras, consúltese la página 50. No 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Montaje horizontal no recomendado*
- *Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo*

Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm*
- *Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Per le staffe fare riferimento alla pagina 50. Escluso 2132-0025DO/0030DO/0035DO*
- *Non si consiglia il montaggio orizzontale*
- *Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione