| REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| A | RELEASE | 2012.11.12 |




NOTES:
Insulator Material: Nylon-6T, UL 94V-0
Contact Plating: TIN, 80-100μ"
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C

RoHS







| NUMBER OF POSITIONS | DIMENSIONS | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 06 | 15.24 | 5.08 | 12.94 |
| 08 | 17.78 | 7.62 | 15.48 |
| 10 | 20.32 | 10.16 | 18.02 |
| 12 | 22.86 | 12.70 | 20.56 |
| 14 | 25.40 | 15.24 | 23.10 |
| 16 | 27.94 | 17.78 | 25.64 |
| 18 | 30.48 | 20.32 | 28.18 |
| 20 | 33.02 | 22.86 | 30.72 |
| 22 | 35.56 | 25.40 | 33.26 |
| 24 | 38.10 | 27.94 | 35.80 |
| 26 | 40.64 | 30.48 | 38.34 |
| 28 | 43.18 | 33.02 | 40.88 |
| 30 | 45.72 | 35.56 | 43.42 |
| 32 | 48.26 | 38.10 | 45.96 |
| 34 | 50.80 | 40.64 | 48.50 |
| 36 | 53.34 | 43.18 | 51.04 |
| 40 | 58.42 | 48.26 | 56.12 |
| 44 | 63.50 | 53.34 | 61.20 |
| 50 | 71.12 | 60.96 | 68.82 |
| 60 | 83.82 | 73.66 | 81.52 |
| 64 | 88.90 | 78.74 | 86.60 |




PCB LAYOUT

| UNLESS TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | | ANGLE | |
| X. | ± 0.30 | X.° | ± 3.0° |
| .X | ± 0.20 | .X° | ± 2.0° |
| .XX | ± 0.15 | .XX° | ± 1.0° |
| .XXX | ± 0.08 | .XXX° | ± 0.5° |

| DRAW BY | |
|---|---|
| DESIGN BY | |
| CHECK BY | |
| APPROVE BY | |

| SCALE | SHEET | UNIT |
|---|---|---|
| 1:1 | 1/1 | MM |

CnC Tech,LLC

Part NO.
3020-XX-0100-99

DRW NO:

REV: A