



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen.
 Jede Verfuégungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Marking
Aufschrift

1831.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T105/55
 5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
 1/3 HP 125V AC
 1 HP 250V AC
 R11



L5

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLGEMEINTOLERANZEN/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Für Winkel FOR ANGLE	Original DIN	Maßstab SCALE	K 1831.3933
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30					
		±	0.2	0.4	0.6	± 2°	0 10 20 30 mm	A4	1:1
d			i						Appliance Switch Geräteschalter
c			h						
b	47099	10.04.06 hhe	g			gez./DRAWN BY 10.09.98 grh	gepr./CHECKED BY Kiz		
a	26499	10.09.98 grh	f						
			e						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL.Nr. vom 26.03.87			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

<u>1831.3933</u>	<u>1831.1253</u>	<u>1835.1115</u>	<u>1835.3117</u>	<u>1839.3404</u>	<u>1833.6202</u>	<u>1832.3306</u>	<u>1837.3104</u>	<u>1834.1103</u>	<u>1837.8111</u>
<u>1839.1411</u>	<u>1839.1514</u>	<u>1838.3412</u>	<u>1830.3119</u>	<u>1830.3102</u>	<u>1830.3104</u>	<u>1830.3111</u>	<u>1830.8112</u>	<u>1831.3302</u>	<u>1834.1101</u>
<u>1835.3104</u>	<u>1838.8102</u>	<u>1839.1511</u>	<u>1839.8102</u>	<u>1831.1102</u>	<u>1831.0112</u>	<u>1832.3901</u>	<u>1838.1951</u>	<u>1839.3519</u>	<u>1835.3418</u>
<u>1832.3319</u>	<u>1833.1105</u>	<u>1833.8102</u>	<u>1835.1112</u>	<u>1835.1114</u>	<u>1838.3503</u>	<u>1831.3305</u>	<u>1838.3512</u>		