

**RAFIX 22 FS, Not-Aus-Taster, nicht beleuchtbar,
überlistungssicher nach EN 418, blockiertgeschützt**

1.30.253.501/0300



Allgemein

Blendenfarbe	rot
Blendenform	Konisches Pilz
Bundform	rund

Einbaumaße

Bauhöhe	33.2 mm
Bunddurchmesser	29.8 mm
Einbautiefe	9.2 mm
Einbauöffnung	22.3 mm
Pilz-Durchmesser	30 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
-------------------------	-------

Mechanischer Aufbau


Befestigung	Gewindering
Beleuchtbarkeit	nein
Entsperrung	durch Rechtsdrehung
Kontaktfunktion	rastend

Sonstige Angaben

Approbationen nach IEC	60947-5-x, 60204, 60073, 601058
Approbationen, sonstige	in Vorb.: UL 508, CSA, cURus (UL + CSA)
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Konstantklimafestigkeit	IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lebensdauer	50000
Robustheit	gemäß IEC 600 68-2-3 und 2-30
Salznebel	IEC 600 68-2-11
Schutzart frontseitig	IP65
Wechselklimafestigkeit	IEC 600 68-2-14 und 2-33

05.05.2009

Frontplatte



Maßzeichnung

