

## Digital-Drehknöpfe

## Digital Turning Knobs

### Technische Daten

Anzahl der Umdrehungen: 10 · kein toter Gang  
Ablesbarkeit: 1/500 Umdrehung  
Arretierung: Feststellbremse  
Werkstoff: Thermoplast

### Technical Data

Number of turns: 10 · no backlash  
Readability: within 1/500 of a turn  
Locking: Locking brake  
Material: Thermoplastic

### Montage

Siehe Montagezeichnung unten  
Achslänge über Befestigungsplatte: min. 13 mm / max. 20 mm  
Länge der Durchführung über der Befestigungsplatte: max. 4,1 mm

### Mounting



See mounting instruction below  
Shaft extension beyond panel: min. 13 mm / max. 20 mm  
Bushing extension beyond panel: max. 4.1 mm

Für den Gebrauch von Präzisionspotentiometern oder anderen rotierenden Bauteilen.

For use with precision-potentiometers or other rotating devices.



| Ø d  | Art.-Nr.  |   |
|------|-----------|---|
| 6    | 6622.1001 | 1 |
| 6,35 | 6622.1000 | 1 |



Montagezeichnung · Mounting instruction

