Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*





Bestell-Nummer / *Part No.* versilbert *silver plated*	vergoldet *gold plated*	D	Leiterquerschnitt *wire gauge* mm²	AWG	Abisolierlänge der Litze *stripping length*
09 15 000 6104	09 15 000 6124	0,90	0,14-0,37	26-22	8
09 15 000 6103	09 15 000 6123	1,10	0,5	20	
09 15 000 6105	09 15 000 6125	1,30	0,75	18	
09 15 000 6102	09 15 000 6122	1,45	1	18	
09 15 000 6101	09 15 000 6121	1,75	1,5	16	
09 15 000 6106	09 15 000 6126	2,25	2,5	14	6

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse/ *Free size tolerances*

	Dat.	Name
Detail.	22.03.99	Kö
Insp.		SDT
Stand.		

Massstab/ *Scale* 2:1

Han D / R15 Stiftkontakt
Crimpkontakt gedreht 10A
crimpcontact turned 10A

Bestell-Nr/Part No	Mod.	Dat.	Name
	412766	07.03.07	Ho
	25592		

HARTING Electric GmbH & Co. KG
D-32339 Espelkamp

TB 09 15 000 61..

Sub. TB 09 15 000 6... v. 22.02.93

Blatt/ *page* /