



Fast koppling med utvändig gänga

HG-90 90° vinkelkoppling, IP66


90° utvändig vinkelgänga.

Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling i ett stycke
- Hög draghållfasthet
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Metrisk gängor levereras med låsmutter



Kopplingar med UNEF och NPT gängor kan fås på begäran. Kontakta oss!



HelaGuard koppling, 90° med fast utvändig gänga



HelaGuard HG-90 90° vinkelkoppling, IP66.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Temp. område	-50 °C till +135 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Nom Ø	Gänga	Hål- storlek (B)	Yttre Ø max. (OD max.)	Längd (L)	Flänsdia. (FD)	Gäng- längd (TL)	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art nr.
HG10-90-M12	10	M12	6,5	19	32	17	8	10 st	Svart (BK)	14 118 35	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	6,5	19	32	17	8	10 st	Svart (BK)	-	166-22220
HG13-90-M16	13	M16	10,5	24	46	22	11	10 st	Svart (BK)	14 118 36	166-22201
HG16-90-M16	16	M16	10,5	29	49	22	11	10 st	Svart (BK)	14 118 37	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	14,0	29	51	27	13	10 st	Svart (BK)	14 118 38	166-22203
HG21-90-M20	21	M20	14,0	32	53	27	13	10 st	Svart (BK)	14 118 39	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	19,0	39	63	32	15	10 st	Svart (BK)	-	166-22222
HG28-90-M25	28	M25	19,0	44	66	32	15	10 st	Svart (BK)	14 118 40	166-22205
HG34-90-M32	34	M32	24,5	51	75	40	16	10 st	Svart (BK)	14 118 41	166-22206
HG42-90-M40	42	M40	32,5	63	98	50	16	2 st	Svart (BK)	14 118 42	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	39,0	63	99	60	16	2 st	Svart (BK)	-	166-22223
HG54-90-M50	54	M50	39,0	76	104	60	16	2 st	Svart (BK)	14 118 43	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	49,5	76	104	72	16	2 st	Svart (BK)	-	166-22224
HG67-90-M63	67	M63	49,5	90	120	72	16	1 st	Svart (BK)	14 118 44	166-22209

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.