PART NAME	RELAY RACK SHELF	PART No.	SA-1748 THRU SA-1757	PART No.	7-7-10



MATERIAL: 16 GA. STEEL

FINISH: METALLIC GRAY
BLACK TEXTURE

LOAD RATING: 150 LBS. MAX.

PLAIN	VENTED	A	B	C	D	E	F	G	H	J
SA-1748	SA-1749	19.000	10.000	18.344	17.625	5	7.500	29	14.500	180
SA-1750	SA-1751	19.000	15.000	18.344	17.625	8	12.000	29	14.500	270
SA-1752	SA-1753	19.000	20.000	18.344	17.625	11	16.500	29	14.500	360
SA-1754	SA-1755	23.000	15.000	22.344	21.625	8	12.000	37	18.500	342
SA-1756	SA-1757	23.000	20.000	22.344	21.625	11	16.500	37	18.500	456

PART NAME	HINGED WALL MOUNT BRACKET	PART No.	HWB-1790 THRU HWB-2792	PART No.	



MATERIAL: 16 GA. STEEL

FINISH: BLACK TEXTURE

PART NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
HWB-1790	3.500	0.250	3.000	-----	-----	5.000	5.180	12	3.000	1.750
HWB-1791	5.250	1.500	2.250	-----	-----	5.000	5.180	18	4.750	2.625
HWB-1792	7.000	1.500	4.000	-----	-----	5.000	5.180	24	6.500	3.500
HWB-2790	3.500	0.250	3.000	-----	-----	8.000	8.180	12	3.000	1.750
HWB-2791	5.250	1.500	2.250	-----	-----	8.000	8.180	18	4.750	2.625
HWB-2792	7.000	1.500	4.000	-----	-----	8.000	8.180	24	6.500	3.500