

# マスキング キャップ

## MASKING CAPS



**C-30-MC**  
ゴム製

窓枠・カード  
ホルダー


ゴム脚・  
グロメット

### 塗料付着防止 ねじ山の保護

PAT.PEND.



C-30-MC



### 特 徴 Feature

- 塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
- 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
- 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

- Paint is not stuck to stud bolt section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to protect unused stud bolt.

仕 様 ● 材 質 : シリコンゴム (Si)

● 耐熱温度 : -50~+250℃

用 途 ● 配分電盤・制御盤

納 期 ● 標準在庫品

Specifi- ● Material: Silicone rubber (Si)

cations ● Heat resistance temperature: -50℃ to +250℃


Specific use ● Power/distribution and control boards

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | CAD | 対応タップ<br>Applicable tap | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------------|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| C-30-MC-3           | ●          | 3D  | M3                      | 5.5             | 9               | 22             | 20             | 86/100ヶ          | 21747       | ¥23          | 100個～ ¥22                               |
| C-30-MC-4           | ●          | 3D  | M4                      | 7               | 10              | 22             | 20             | 102/100ヶ         | 21748       | ¥24          | 100個～ ¥23                               |
| C-30-MC-5           | ●          | 3D  | M5                      | 8               | 11              | 22             | 20             | 120/100ヶ         | 21749       | ¥25          | 100個～ ¥24                               |
| C-30-MC-6           | ●          | 3D  | M6                      | 9               | 12              | 32             | 30             | 188/100ヶ         | 21750       | ¥30          | 100個～ ¥29                               |
| C-30-MC-8           | ●          | 3D  | M8                      | 11              | 14              | 32             | 30             | 274/100ヶ         | 21751       | ¥39          | 100個～ ¥37                               |
| C-30-MC-10          | ●          | 3D  | M10                     | 13              | 18              | 38             | 35             | 420/100ヶ         | 21807       | ¥70          | 100個～ ¥67                               |
| C-30-MC-12          | ●          | 3D  | M12                     | 15              | 20              | 38             | 35             | 510/100ヶ         | 21808       | ¥80          | 100個～ ¥76                               |
| C-30-MC-14          | ●          |     | M14                     | 19              | 24.5            | 42             | 40             | 950/100ヶ         | 24457       | ¥90          | 100個～ ¥87                               |
| C-30-MC-16          | ●          |     | M16                     | 19              | 24.5            | 42             | 40             | 740/100ヶ         | 24458       | ¥100         | 100個～ ¥96                               |
| C-30-MC-18          | ●          |     | M18                     | 23              | 30              | 47             | 45             | 1400/100ヶ        | 24459       | ¥110         | 100個～ ¥106                              |
| C-30-MC-20          | ●          |     | M20                     | 23              | 30              | 47             | 45             | 1080/100ヶ        | 24460       | ¥120         | 100個～ ¥116                              |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例  
Example of  
application



19.08

TAKIGEN  
総合 25  
1357

PERIPHERA EQUIPMENT

周辺機器  
(C)

充電器用  
金具

フリーザー  
金具

ラッシング  
システム