

## all empty ABS 150/125 HG



**Bestellzeichen:** ABS 150/125 HG  
**Artikelnummer:** 6081316  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022967  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420557  
 Dänemark: 8212023291  
 Italien: 7361105  
 Schweden: 2535760  
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	180	130	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>	7.1	5.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b> all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Deckelfarbe:</b> Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau				Fimko
<b>Dichtungsmaterial:</b> TPE				Europe EN 62208: 2003
<b>Temperatur Bereich:</b>				Gost R
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

