

大型密閉用ハンドル

LARGE-SIZED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

FA-1625
ステンレス製FA-625
亜鉛合金製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1625)
- 新デザインの大型密閉用ハンドルです。
- 強力な密閉ができます。
- 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜き差しできます。
- スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1625)
- Newly designed handle for large-sized door airtightness.
- Powerful airtightness is provided.
- Turning angle is 180°, key can be inserted/removed when locking/unlocking.
- Slide cap is employed: cap can operate smoothly.

仕様

〔FA-1625〕●材 質：ステンレス鋼鋳物(SUS304)

●表面仕上：ヘアライン仕上

納 期 ●標準品・・・納期お問合せください

〔FA-625〕●材 質：亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上：サチライトクロムめっき(MZCr)

●鍵番号：0200

●付 属 品：キー2本・受座

納 期 ●標準品・・・納期お問合せください

用 途 ●厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器

備 考 ●鍵なしも製作できます。(例：FA-1625-2A鍵なし)

●逆勝手も製作できます。(例：FA-1625-2A逆)

●FA-1625-1、FA-625-1は中止品になりました。

Specifications

〔FA-1625〕●Material: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Hairline finish

〔FA-625〕●Material: Zinc alloys (ZDC)

●Finish: Satellite chrome plating(MZCr)

●Key No.:0200

●Accessories: Two keys and catch

●Kitchen, medical, environment or cold-keeping equipment.


Remarks ●Also available without a key.

(e.g.: FA-1625-2A keyless)




●Reverse version also available

(e.g.: FA-1625-2A reverse)

●Products FA-1625-1 and FA-625-1 are no longer manufactured.

キーNo.0200
Key

FA-1625-2A

鍵なしも製作
致します。※爪部分の長さが2タイプ
あります。Aタイプ(短)、
Bタイプ(長)。W₃寸法を
ご確認ください。使用例
Example of application

商品番号 Product No.						備 考 Remarks	L ₁	(L ₂)	L ₃	L ₄	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	(H ₁)	H ₂	(H ₃)	(H ₄)	t	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	N	M	(S)	製品質量(g) Mass		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price				
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC		SUS	ZDC	SUS	ZDC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price																							
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC		SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	
FA-1625-2A	FA-625-2-A					2D/3D	2D	鍵付き With lock 標準品 Standard made	80	185	160	30	40	50	10	60	32	23	9	2	60	20	40	23	6	M6	25	943	807	60659	60400	¥19,000	¥5,500	4個～	¥18,300	5個～	¥5,280
FA-1625-2B	FA-625-2-B					3D	3D	鍵付き With lock 特注品 Custom made					55									55	23	6	M6	25	975	819	60660	60603	¥21,000	¥5,500	4個～	¥20,200	5個～	¥5,280	
FA-1625-3A	FA-625-3-A					2D	2D	鍵付き With lock 標準品 Standard made	70	154	134	24	22	32	35	54	29	20	9	1	50	35	4	M5	20		545	60663	60404	¥17,000	¥4,200	4個～	¥16,400	5個～	¥4,032		
FA-1625-3B	FA-625-3-B					2D	2D	鍵付き With lock 特注品 Custom made					50									50					555	60664	60605	¥21,000	¥4,200	4個～	¥20,200	5個～	¥4,032		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ